

PHILIPS

Haartrockner

Prestige Pro

2300 W Trockenleistung

Leistungsstarker AC-Motor

Hohe Luftgeschwindigkeit bis
170 km/h*

Stylingdüse für mehr Schutz



HPS920/00



Entwickelt für schnelles, professionelles Trocknen und Stylen

Der Philips Haartrockner Prestige Pro verfügt über 2.300 W und einen professionellen AC-Motor, der bis zu 170 km/h* erreicht und damit um 50 % schneller** als seine Vorgänger ist. Die einzigartige Style&Protect-Stylingdüse ermöglicht professionelles Styling ohne Überhitzung.

Schön gestylte Haare

- Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor
- 2.300 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen
- 2 schmale Stylingdüsen für perfektes Styling: 6 mm und 8 mm
- Sechs Gebläse- und Temperatureinstellungen für optimale Kontrolle
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

Weniger Haarschäden

- Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar
- ThermoProtect Temperatureinstellung
- Mehr Pflege mit der Style&Protect-Stylingdüse

Einfache Bedienung

- 3 m langes Kabel
- 2 Jahre Garantie plus 3 weitere Jahre bei Online-Registrierung

Besonderheiten

Professioneller AC-Motor



Der Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken Wechselstrommotor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 170 km/h*, die um 50 % schneller** ist als bei Vorgängermodellen. Er wurde für professionelle, effektive Ergebnisse entwickelt.

2.300 W Leistung



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.300 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Ionisierungsfunktion



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2 schmale Stylingdüsen



Perfektionieren Sie Ihre Stylingergebnisse mit einer Stylingdüse für alle Anforderungen: 6-mm-Düse für präzises Styling mit maximaler Pflege und 8-mm-Düse für perfektes Bürsten und Glätten des Haares.

Stylingdüse für mehr Schutz



Die speziell entwickelte Style&Protect-Stylingdüse mit einer speziellen Klappe ermöglicht präzises Styling und schont gleichzeitig Ihr Haar. Die 6-mm-Düse zwingt die Klappe, sich zu öffnen, wenn das Haar zu heiß wird, wodurch übermäßige Hitze freigesetzt und die Stylingleistung verbessert wird.

Präzise Steuerung



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen optimale Kontrolle für präzises Styling.

Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

3 m Kabel



Das professionelle, 3 m lange Kabel sorgt für einfache Bedienung an jedem beliebigen Ort.

Lange Garantie

Verlängern Sie Ihre 2-jährige Garantie um weitere 3 Jahre, wenn Sie Ihr Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf online registrieren.

Daten

Technische Daten

Wattleistung: 2.300 W

Motor: AC

Trockengeschwindigkeit: Bis zu 170 km/h*

Kabellänge: 3 m

Spannung: 220 bis 240 V

Spannungsanpassung: Nein

Farbe/Design: Schwarz und Gold

Pflegetechnologien

Ionisierungsfunktion

ThermoProtect Einstellung

Stylingdüse für mehr Schutz

Eigenschaften

Heiz-/Geschwindigkeitsstufen: 6

Kaltstufe

Aufhängeöse

Abnehmbarer Lufteinlassfilter

Einklappbarer Griff: Nein

Service

2 Jahre weltweite Garantie: Plus 3 Jahre bei Registrierung

