

PHILIPS

Föhn

Prestige Pro

2300 W droogkracht

Krachtige AC-motor

Hoge luchtsnelheid tot 170 km/u*

Style&Protect-mondstuk



HPS920/00



Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen

De Philips-föhn Prestige Pro heeft een vermogen van 2300 W en een professionele AC-motor met een snelheid tot wel 170 km/u*, dat is wel 50% sneller**. De unieke Style&Protect-concentrator maakt professioneel stylen zonder oververhitting mogelijk.

Prachtig gestyled haar

- Sneldrogende, krachtige AC-motor
- 2300 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht
- 2 dunne opzetstukken van 6 mm en 8 mm voor een perfecte styling
- Zes snelheden en warmtestanden voor optimale controle
- Coolshot voor je eigen style

Minder beschadiging van je haar

- Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar
- ThermoProtect-temperatuurstelling
- Meer verzorging met de Style&Protect-concentrator

Gebruiksvriendelijk

- Lang snoer van 3 m
- 2 jaar garantie plus 3 jaar extra bij online registratie

Kenmerken

Professionele AC-motor



De professionele föhn heeft een hoogwaardige AC-motor met een luchtsnelheid tot 170 km/h*, dat is wel 50% sneller**. Hij is ontwikkeld voor professionele, effectieve resultaten.

Vermogen van 2300 W



Deze professionele föhn van 2300 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Ionenverzorging



De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.

ThermoProtect-temperatuur



De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

2 dunne opzetstukken voor styling



Perfekte stylingresultaten met een concentrator voor alle behoeften. De 6 mm voor precisiestyling met maximale verzorging en het opzetstuk van 8 mm voor het perfect borstelen en glanzend maken van het haar.

Style&Protect-concentrator



De uniek ontworpen Style&Protect-concentrator met een speciaal klepje zorgt tegelijkertijd voor nauwkeurig stylen en verzorging van het haar. Het opzetstuk van 6 mm duwt het klepje open wanneer het haar te heet wordt, waardoor overmatige hitte wordt afgevoerd en de stylingkracht wordt verbeterd.

Maximale controle



De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen bieden optimale controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Koele luchtstoot



Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht, een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Snoer van 3 m



Het professionele, 3 meter lange snoer zorgt waar je maar wilt voor gebruiksgemak.

Langdurige garantie

Voeg 3 jaar extra toe aan je garantie van 2 jaar door je product binnen 3 maanden na aankoop online te registreren.

Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 2300 W

Motor: AC

Droogsnelheid: tot 170 km/u*

Snoerlengte: 3 m

Voltage: 220 - 240 volt

Dubbel voltage: Nee

Kleur/afwerking: Zwart en goud

Verzorgende technologieën

Ionenverzorging

ThermoProtect-stand

Style&Protect-compressor

Kenmerken

Hitte- en snelheidsstanden: 6

Coolshot

Ophanghaakje

Verwijderbaar luchtinvoerfilter

Opvouwbare handgreep: Nee

Service

2 jaar wereldwijde garantie: Plus 3 jaar bij registratie

