



- Svært kraftig motor
- Varmebeskyttelse
- Pleiende ion-funksjon
- 2 smale munnstykker følger med

HPS920/00

Proft resultat med mindre slitasje på håret

Philips Pro Hårføner tørker håret raskt og effektivt uten å skade det. Den innovative Style&Protect-funksjonen med infrarød varme gjør at håret ikke blir overopphetet. I tillegg er dette en svært kraftig hårføner som tørker håret på kort tid. Det betyr at du slipper å slite unødige på håret.

Fordeler

Vakkert frisert hår

- Kraftig luftstrøm
- Kaldluftfunksjon
- Konstruert for å holde lenge
- 2 fønnumnstykker (6 mm og 8 mm) for perfekt styling

Mindre skade på håret

- Mindre slitasje med Style&Protect-munnstykket
- Ekstra beskyttelse mot overoppheting

- Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår
- Bedre beskyttelse med keramisk teknologi, som gir infrarød varme

Lett å bruke

- 6 fleksible innstillinger
- 3 meter ledning
- *2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering online

PHILIPS

Funksjoner

Mindre slitasje med Style&Protect-munnstykket



Style&Protect-munnstykket er kun 6 mm bredt, for optimal presisjon og bedre stylingeffekt. I tillegg er denne hårføneren utstyrt med en teknologi som beskytter håret mot overoppheting. Selv om du kommer i direkte kontakt med håret, blir overflødig varme sluppet ut.

Ekstra beskyttelse mot overoppheting



ThermoProtect-funksjonen beskytter håret mot overoppheting ved å ha en optimal tørketemperatur hele tiden. Luftstrømmen er alltid kraftig for å gi optimale tørkeresultater.

6 fleksible innstillinger

Philips Pro-hårføneren har seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger slik at du har full kontroll over stylingen.

Kraftig luftstrøm



En effekt på 2300 W gir hårføneren en konstant, kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av høy effekt og hastighet gjør det enkelt å tørke og forme håret på kort tid.

Ionisk pleie



Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Hårføner med infrarød varme og keramisk teknologi



Infrarød varme er en mild varme som tørker håret innenfra. Dette beskytter håret mot å tørke for fort uten at det går på bekostning av hastigheten og effektiviteten.

Kaldluftfunksjon


Avslutt med kald luft for å fiksere frisyren. Hold inne knappen CoolShot for en intens, kald luftstrøm. Den brukes når du vil fiksere frisyren etter stylingen.

Konstruert for å holde lenge



Motortypen i denne hårføneren har blitt utviklet for det profesjonelle markedet. Den har lengre levetid enn vanlige motorer, noe som gir en svært holdbar føner. I tillegg gjør den kraftige luftstrømmen til Philips Pro Hårføner at håret tørker utrolig raskt.

3 meter ledning



Den frisørsalonggodkjente ledningslengden på 3 m gir større fleksibilitet og lettere håndtering.

*2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering online



Philips Pro Hårføner har gjennomgått utførlige tester for å kunne garantere ytelse og holdbarhet og har en garanti på hele 5 år hvis du også registrerer produktet online.

2 fønnumstykker (6 mm og 8 mm) for perfekt styling

Smalere munnstykker gjør at du kan sentrere luften og tørke håret mer kontrollert og dessuten raskere. De to munnstykkene som følger med er 6 mm og 8 mm for å gi en perfekt styling.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	220–240 V
Wattstyrke	2300 W
Ledningslengde	3 m
Motor	AC
Fønehastighet på 120 km/t	Ja
To spenninger	Nei

Beskyttende teknologier

Munnstykke for styling og beskyttelse	Ja
ThermoProtect-innstilling	Ja
Ionisk pleie	Ja
Keramisk teknologi	Ja

Service

Fem års verdensomspennende garanti*	Ja
-------------------------------------	----

Mål, emballasje

Høyde	10,50 cm
Bredde	35,50 cm
Dybde	25,50 cm
Nettovekt	0,95 kg
Bruttovekt	1,54 kg
EAN	08710103625506
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851631

Ytre eske

Lengde	53,00 cm
Bredde	36,50 cm
Høyde	23,20 cm
Bruttovekt	6,74 kg
EAN	18710103625503
Antall emballasjer	4



data kan endres
2019, Mai 24

Version: 5.1.1
EAN: 08710103625506

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com