

Philips

Nøyaktig temperaturkontroll
Pleieende ionfunksjon gir glansfullt hår
Kun 10 sek oppvarmingstid



HPS930/00

Bevegelige plater i titan for rask bruk

Philips Pro er vår beste rettetang. Den har bevegelige plater i titan for optimal varmeoverføring med minst mulig skader på håret. Rettetangen blir varm på kun 10 sekunder og har en digital temperaturkontroll.

Mindre skade på håret

- Pleiende ion-funksjon gir glansfullt, krusfritt hår
- Profesjonelt titanbelegg for optimal varmeoverføring
- Raskere, men likevel mer pleiende med element med høy ytelse
- Sunt hår uten varme områder
- ThermoGuard forhindrer utilsiktet varmeeksponering over 200 °C

Vakkert frisert hår

- Profesjonelt titanbelegg for å lede varmen best mulig

Lett å bruke

- Lange (110 mm) plater for rask og enkel retting
- Umiddelbar oppvarmingstid på bare 10 sek
- Den frisørsalonggodkjente ledningslengden på 2,5 m gir større fleksibilitet og lettere håndtering.
- *2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering online
- Digitale temperaturinnstillinger

PHILIPS


Høydepunkter

Titanbelagte plater



Titanbelagte plater som brukes profesjonelt, er verdsatt for sin robusthet og raske varmeoverføring, noe som resulterer i raskere retting. Samtidig er titan mikroskopisk glattere enn keramikk, noe som gir optimal friksjon, og dermed begrenser skadene på håret.

Profesjonelt titanbelegg for optimal varmeoverføring




Materialet titan finnes vanligvis i profesjonelle salonger. Det er et svært robust og holdbart material med utrolig god varmeoverføring. Dette gir raskere resultater slik at du slipper å dra glattejernet gjennom håret gang på gang. Samtidig har titan en glattere overflatestruktur enn keramikk, hvilket gir optimal friksjon og begrenser slitasjen på håret.

Pleiende ion-funksjon gir glansfullt, krusfritt hår



Negativt ladde ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og lukker porene, slik at hårets glød og glans forsterkes. Resultatet er et hår som er glansfullt, mykt og krusfritt.

Lange, profesjonelle plater



Retteplatene har en profesjonell lengde på 110 mm, noe som gir raskere og enklere retting.

10 sek oppvarmingstid



Når varmeelementet med høy ytelse brukes sammen med titanplatene, er


oppvarmingstiden bare 10 sekunder. Bare slå på rettetangen, så er du klar til å rette.

Varmeelement med høy ytelse



Denne rettetangen holder en mer konstant temperatur og gir derfor konstante resultater. Takket være varmeelementet med høy ytelse kan du rette ut håret ved en mer pleiende temperatur, samtidig som du får den nøyaktige frisyren du vil ha. Stylingen går raskere, ettersom du trenger færre strøk under rettingen.

2,5 meter ledning



Den salonggodkjente ledningslengden på 2,5 meter gir mer fleksibilitet og enklere håndtering, slik at du kan bruke den hvor som helst.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

- Spenning: 110-240 V
- Varmeelementtype: Varmeelement med høy ytelse
- Oppvarmingstid: 10 sekunder
- Ledningslengde: 2,5 m
- Maksimumstemperatur: 230 °C

Beskyttende teknologier

- Ionisk pleie

- Flytende platene
- EHD-teknologi

Service

- Fem års verdensomspennende garanti*

Funksjoner

- Roterbar ledning
- Hengeløkke



Utgivelsesdato
2017-12-08

Versjon: 5.0.1

EAN: 08 71010 36255 68

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com