

# PHILIPS

## El. holicí strojek

7100 SERIES



**PRECISION**  
CUTTING SYSTEM

HQ7180



## Pohodlně hladké

### Oholí i ty nejkratší vousy

Tento holicí strojek je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.

#### **Oholí i to nejkratší strniště**

- Systém Precision Cutting

#### **Pohodlně hladké**

- Technologie Super Lift & Cut

#### **Snadné opláchnutí**

- Omyvatelný holicí strojek

#### **Přizpůsobení konturám obličeje a krku**

- Systém Reflex Action
- Samostatné plovoucí hlavy

#### **Zastříhování kníru a kotlet**

- Vyklopný zastříhovač

# Přednosti

## Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

## Omyvatelný holicí strojek

Voděodolný holicí strojek lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.

## Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

## Samostatné plovoucí hlavy

Posunutí ostrých břítů blíže k pokožce pro výjimečně hladké oholení.

## Výklopný zastříhovač

Široký zastříhovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.

## Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

# Specifikace

## Holicí systém

Systém Precision Cutting: Ano

Otvory Sensotec: Ano

Technologie Super Lift & Cut: Ano

Systém Reflex Action: Ano

Samostatné plovoucí hlavy: Ano

Omyvatelný: Ano

Nerezavějící hlavy: Ano

Oddělitelný držák: Ano

Uchycení výklopného držadla s ovládáním:

Ano

Tichý chod: Ano

Bez vibrací: Ano

Sběrná komora pro vlasy: Ano

Výměnná hlava: HQ8

## Napájení

Dobíjecí: Ano

Sít: Ano

Doba nabíjení: 1 hodina (hodiny)

Doba holení: 35 hodina (hodiny)

Rychlé nabíjení: Ano

Automatický výběr: 100-240 V

Nabíjecí akumulátory NiMh šetrné k životnímu prostředí: Ano

## Elektronické funkce

Indikátor vybití baterie: Červená

Indikátor plného nabití baterie: Zelená

Indikátor nabíjení: Zelená

Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano

Kontrolka napájení LED: Zelená

## Povrchová úprava

Vytváření dekorace: Ano

Gumová rukojeť: Ano

## Příslušenství

Výklopný zastříhovač: Ano

Ochranný kryt: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Papírový zásobník: Ano

Cestovní pouzdro: Ano

## Hmotnost a rozměry

F-Box: Ano

Fusion box: Ano

