

PHILIPS

Rasoir électrique

7000 series

Système de coupe de précision

HQ7350



Rasage précis en tout confort

Rase même les poils les plus courts

Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes de rasage ultra minces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.

Rasage précis en tout confort

- Technologie Super Lift & Cut

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

- Système Reflex Action

Pour la moustache et les favoris

- Tondeuse à ressort escamotable

Rasage de la barbe de quelques jours

- Système de coupe de précision

Il suffit de le rincer

- Rasoir lavable


Caractéristiques

Tondeuse escamotable



La grande tondeuse escamotable intégrée est idéale pour l'entretien des favoris et de la moustache.

Technologie Super Lift & Cut



Le système à deux lames soulève les poils pour raser en tout confort.

Système Reflex Action




S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Rasoir lavable



Ce rasoir étanche peut être facilement rincé sous le robinet.

Système de coupe de précision



Têtes ultra fines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Têtes de rasage confortables



Le profil adapté permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe de précision, Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Système Reflex Action, Têtes

flottantes individuelles

Doux pour la peau: Têtes de rasage confortables

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de charge totale, Indicateur de charge

Charge en cours: Avec fil/sans fil

Charge en cours: 8 heures

Temps de rasage: 10 jours

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon de protection

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Fonctionnement: 30 min

Service

Tête de rechange: À remplacer chaque année par le modèle HQ8

