

PHILIPS

aparat de ras
electric

SmartTouch-XL

SMARTTOUCH-XL



CONTOUR
FOLLOWING SYSTEM

HQ9160



Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 în lume

Precis, chiar și în zonele greu de atins

Pentru bărbații care nu acceptă decât ce este mai bun, SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit precis, cu mai puține iritații.

Precizie perfectă pentru a ajunge în locuri greu de accesat

- Urmărire a conturului SmartTouch
- Capetele de bărbierire Speed-XL, o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare

Previne iritațiile pielii/Piele sensibilă

- Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului dvs. de piele

Rade și cele mai mici fire de păr

- Sistem de tăiere precis

Eficient și confortabil

- Tehnologia Super Lift & Cut®

Urmărește fiecare linie a feței și a gâtului

- Sistem Reflex Action
- Capete plutitoare individuale

Repere


Urmărire a conturului SmartTouch

Menține constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o radere rapidă și eficientă.

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid și mai precis. * comparat cu capetele de bărbierire rotative standard

Personal Comfort Control



Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul dvs. de piele. Selectați setarea Normal pentru o bărbierire netedă,

rapidă și confortabilă. Selectați Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.

Tehnologia Super Lift & Cut®



Sistemul cu două lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.

Specificații

Sistem de bărbierire

Urmărire a conturului SmartTouch
Capete de bărbierit Speed-XL
Personal Comfort Control

Sistem Reflex Action®

Capete plutitoare individuale

Sistem de tăiere precis

Tehnologia Super Lift & Cut®

Lavabil

Capete necorozive

Suport detașabil

Articulație puternică pentru suport basculant

Funcționare silențioasă

Fără vibrații

Cameră de colectare a părului

Cap de rezervă: HQ9

Sistem de alimentare

Reîncărcabil/Alimentare

Durată de încărcare: 1 ore

Durată de bărbierire: Până la 30 zi(le)

Încărcare rapidă

Selectare automată V100-240

Încărcare la joasă tensiune în

ambarcațiune/mașină

Acumulatori Li-ion ecologici, reîncărcabili

Caracteristici electronice

Afișaj cu 7 LED-uri

Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit

Indicator pentru curățare

Indicator luminos capacitate baterie

Indicator baterie descărcată

Indicator baterie încărcată

Indicație de încărcare

Comutator de pornire/oprire electronic

Finisaj

Finisaj de excepție

Culoare: Ultra Blue

Mâner de cauciuc

Accesorii

Lamă de tuns pop-up

Husă de călătorie

Capac de protecție

Perie de curățat

Ansamblu săculeț

Greutate și dimensiuni

F-Box

Ambalaj

