

# PHILIPS

aparat de ras  
electric

SmartTouch-XL

SMARTTOUCH-XL



**CONTOUR**  
FOLLOWING SYSTEM

HQ9170



## Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 în lume

### Precizie perfectă, pentru a ajunge în zonele greu accesibile

Pentru bărbații care nu acceptă decât ce este mai bun, SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit precis, chiar și în zonele greu accesibile.

#### **Precizie perfectă pentru a ajunge în locuri greu de accesat**

- Urmărire a conturului SmartTouch
- Capetele de bărbierire Speed-XL, o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare

#### **Previne iritațiile pielii/Piele sensibilă**

- Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului dvs. de piele

#### **Rade și cele mai mici fire de păr**

- Sistem de tăiere precis

#### **Eficient și confortabil**

- Tehnologia Super Lift & Cut®

#### **Urmărește fiecare linie a feței și a gâtului**

- Sistem Reflex Action
- Capete plutitoare individuale

## Repere


### Urmărire a conturului SmartTouch

Menține constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o radere rapidă și eficientă.

### Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid și mai precis. \* comparat cu capetele de bărbierire rotative standard

### Personal Comfort Control



Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul dvs. de piele. Selectați setarea Normal pentru o bărbierire netedă,

rapidă și confortabilă. Selectați Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.

### Tehnologia Super Lift & Cut®



Sistemul cu două lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.

## Specificații

### Sistem de bărbierire

Urmărire a conturului SmartTouch  
Capete de bărbierit Speed-XL  
Personal Comfort Control

Sistem Reflex Action®  
Capete plutitoare individuale  
Sistem de tăiere precis  
Tehnologia Super Lift & Cut®  
Lavabil  
Capete necorozive  
Suport detașabil  
Articulație puternică pentru suport basculant  
Funcționare silențioasă  
Fără vibrații  
Cameră de colectare a părului  
Cap de rezervă: HQ9

### Sistem de alimentare

Reîncărcabil/Alimentare  
Durată de încărcare: 1 ore  
Durată de bărbierire: Până la 30 zi(le)  
Încărcare rapidă  
Selectare automată V100-240  
Încărcare la joasă tensiune în ambarcațiune/mașină  
Acumulatori Li-ion ecologici, reîncărcabili

### Caracteristici electronice

Afișaj multifuncțional LCD  
Dispozitiv de blocare pentru transport  
Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit  
Indicator pentru curățare  
Indicator luminos capacitate baterie  
Indicator baterie descărcată  
Indicator baterie încărcată  
Indicație de încărcare  
Comutator de pornire/oprire electronic

### Finisaj

Finisaj de excepție  
Culoare: Argintiu mat  
Afișaj cromat  
Mâner de cauciuc

### Accesorii

Husă de călătorie dură  
Lamă de tuns pop-up  
Capac de protecție  
Perie de curățat  
Ansamblu săculeț

### Greutate și dimensiuni

F-Box  
Ambalaj

