

PHILIPS

aparat de ras
electric

SmartTouch-XL

HQ9199



Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 în lume

Aparat de bărbierit Formula-1 în ediție limitată cu numerotare unică

Ediția limitată Philips SmartTouch-XL combină istoricul în inovații și experiența tehnică a mărcilor Philips și Williams pentru a crea un aparat de bărbierit de performanță premium cu elemente de Formula 1, precum fibra de carbon și cromul

Precizie perfectă pentru a ajunge în locuri greu de accesat

- Urmărire a conturului SmartTouch
- Capetele de bărbierire Speed-XL, o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare

Previne iritațiile pielii/Piele sensibilă

- Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului dvs. de piele

Rade și cele mai mici fire de păr

- Sistem de tăiere precis

Eficient și confortabil

- Tehnologia Super Lift & Cut®

Urmărește fiecare linie a feței și a gâtului

- Sistem Reflex Action®
- Capete plutitoare individuale

Repere

Urmărire a conturului SmartTouch

Menține constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o radere rapidă și eficientă.

Capete de bărbierit Speed-XL

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafață de bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid și mai precis. * comparat cu capetele de bărbierire rotative standard


Personal Comfort Control



Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul dvs. de piele. Selectați setarea Normal pentru o bărbierire netedă,

rapidă și confortabilă. Selectați Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.

Tehnologia Super Lift & Cut®



Sistemul cu două lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.

Sistem de curățare cu jet

Un bărbierit superior, zi de zi. Sistemul de curățare cu jet curăță, întreține și încarcă automat aparatul dvs. de ras.

Specificații

Sistem de bărbierie

Urmărire a conturului SmartTouch
Capete de bărbierit Speed-XL
Personal Comfort Control

Sistem Reflex Action®
Capete plutitoare individuale
Sistem de tăiere precis
Tehnologia Super Lift & Cut®: 63 lame
Lavabil
Capete necorozive
Suport detașabil
Articulație puternică pentru suport basculant
Funcționare silențioasă
Fără vibrații
Camera de colectare a părului
Cap de rezervă: HQ9

Sistem de alimentare

Reîncărcabil/Alimentare
Durată de încărcare: 1 ore
Durată de bărbierire: Până la 30 zi(le)
Încărcare rapidă
Selectare automată V100-240
Încărcare la joasă tensiune în ambarcațiune/mașină
Acumulatori Li-ion ecologici, reîncărcabili

Caracteristici electronice

Afișaj multifuncțional LCD
Indicator cu cadran pentru confort
Dispozitiv de blocare pentru transport
Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit
Indicator pentru curățare
Indicator luminos capacitate baterie
Indicator baterie descărcată
Indicator baterie încărcată
Indicație de încărcare
Mod demonstrație
Comutator de pornire/oprire electronic

Finisaj

Lac cromat
Finisaj de excepție
Culoare
Afișaj cromat
Mâner de cauciuc

Accesorii

Hușă din fibră de carbon
Stativ de încărcare
Lamă de tuns pop-up
Capac de protecție
Perie de curățat
Ansamblu săculeț
Memorie USB - film parteneriat F1
Mașină Williams F1

Greutate și dimensiuni

Cutie de lux

