

# PHILIPS

Jamie Oliver  
HomeCooker

1500 W

Roerhulpstuk

Stoomlaag



HR1040/90



## Zacht continu roeren voor nog smakelijkere gerechten

Handen vrij en geen toezicht nodig, u kunt gewoon weglopen

De Philips Jamie Oliver HomeCooker met AutoStir-technologie roert zacht en continu, zodat u moeiteloos eenpansmaaltijden of heerlijke bijgerechten maakt. Doordat er voor u wordt geroerd, hebt u de handen vrij en kunt u rustig iets anders gaan doen.

### Gemakkelijk koken zonder voortdurend toezicht te hoeven houden

- AutoStir-technologie
- Afteltimer met piepgeluid
- Gebruiksvriendelijke timer, in te stellen op 0 – 99 minuten
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

### Maak lekkerdere maaltijden

- Temperatuurbereik van 40 – 250°C
- Inclusief exclusieve HomeCooker-recepten van Jamie Oliver
- Roert zelf en heeft geen toezicht nodig dus u kunt gewoon weglopen

### Maak allerlei uiteenlopende maaltijden

- Maak eenpansmaaltijden of heerlijke bijgerechten
- Ook geschikt voor snellere maaltijden doordeeweeks
- Met stoomlaag voor meer veelzijdigheid



asimpleswitch.com

# Kenmerken

## AutoStir-technologie



Dankzij de AutoStir-technologie wordt rustig en continu geroerd zodat uw ingrediënten gelijkmatig bruin worden en hun smaak bovendien beter vrijkomt, waardoor uw gerechten heerlijk smaken.

## Piepgeluiden ter herinnering

Wanneer de afteltimer op uw HomeCooker nul bereikt, en uw aandacht dus weer vereist is, laten duidelijke piepgeluiden u weten dat u terug moet komen.

## QuickSet-timer van 0 - 99 minuten




Met de gebruiksvriendelijke QuickSet-timer kunt u de kooktijd voor de HomeCooker instellen en lekker wat anders gaan doen. Wanneer uw aandacht weer nodig is, laat een piepgeluid u weten dat het tijd is voor de volgende stap.

## Vaatwasmachinebestendige onderdelen




De pan, het deksel, het roerhulpstuk en de stoomlaag kunt u veilig in uw vaatwasmachine doen zodat u uw tijd in de keuken optimaal kunt benutten.

## Van warm tot heet



Dankzij het grote temperatuurbereik van de HomeCooker van 40 - 250°C, kunt u smelten, sudderen, koken, stomen en braden. Daarom maakt u moeiteloos heerlijke eenpansgerechten, zoals risotto, stamppotten, curry's en sauzen, of bijgerechten als gekarameliseerde uien, chutneys, jam en nog veel meer.

## Recepten van Jamie Oliver



Het is heel eenvoudig om heerlijke maaltijden te maken met de HomeCooker dankzij de exclusieve recepten van Jamie Oliver. Bezoek <http://www.philips.com/homecooker> voor meer recepten en inspiratie.

## Smakelijkere gerechten



Dankzij de AutoStir-technologie wordt rustig en continu geroerd zodat uw ingrediënten gelijkmatig bruin worden en hun smaak bovendien beter vrijkomt, waardoor uw gerechten heerlijk smaken.

## Verrassend veelzijdig



De HomeCooker helpt u niet alleen moeiteloos eenpansmaaltijden zoals risotto, curry's en stamppotten te maken. U maakt ook eenvoudig heerlijke chocoladefondue, jam en bijgerechten zoals chutneys. Met de stoomlaag kunt u zelfs nog meer gezonde maaltijden maken, zoals gestoomde groenten, knoedels en vis.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Accessoires meegeleverd

Stoomlaag

## Ontwerp en afwerking

Materialen: Roestvrij staal, kunststof

Kleur: Zwart

## Algemene specificaties

Indicatielampje hete plaat

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Timer voor 99 minuten

Temperatuur van 40-250 graden

Aan/uitschakelaar roerhulpstuk

'Klaar voor gebruik'-signaal

Aan/uitschakelaar

Automatische uitschakeling

Deksel met stoomopening

Verwijderbare ring voor bescherming tegen hitte

## Technische specificaties

Vermogen: 1500 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,0 m

Verwarmingcapaciteit: 3 l

## Gewicht en afmetingen

Gewicht: ~5280 g

Afmetingen van het product (B x H x D): 324 x 345 x 359

Afmetingen doos (B x H x D): 385 x 260 x 397

