

PHILIPS

Rankinis maišytuvas

Daily Collection

550 W, metalinis antgalis

„ProMix“

0,5 l menzurėlė, kapoklis

1 greitis



HR1605/00

 ProMix



Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo puikioms sriuboms ruošti ir žalumynams smulkinti

„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės ir kapoklio derinys padeda paruošti puikių sriubų ir susmulkinti žalumynus vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!

Vientisa masė per keletą sekundžių

- Optimalus srautas ir smulkinimas

Paprasta naudoti

- 2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį
- Vienas jungiklis
- Plona rankena pritaikyta bet kokiam delnui

Puikioms sriuboms, tyrėms ir kokteiliams

- Galingas 550 W variklis

Paruoškite ingredientus kaip tik norite

- Kapoklis, kuriuo susmulkinsite žoleles, riešutus, sūrį, šokoladą ir svogūnus



asimpleswitch.com

Ypatybės

2 mygtukų atlaisvinimo sistema



Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Vienas jungiklis



Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.

Plona rankena



„Daily“ kolekcijos rankinis maišytuvas yra su plona rankena, kad tiktų bet kokiam delnui.

Galingas 550 W variklis



Galingas 550 W variklis kiečiausiems produktams sumaišyti.

Maišymo technologija „ProMix“



Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.

Kompaktiško kapotuvo priedas



Naudodami kompaktišką „Philips“ rankinio maišytuvo kapotlio priedą, galėsite susmulkinti žoleles, riešutus, sūrį, šokoladą ir svogūnus.

Specifikacijos

Priedai

Menzūrėlė: 0,5 l

Kapoklis: Kompaktiškas kapoklis

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta

Tvirta pertvara: Metalas

Tvirtas korpusas: PP ir guma

Tvirtas indas: SAN

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Nuimamas velenas: Su 2 mygtukais

Greičio nustatymas: 1

Techniniai duomenys

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 550 W

Įtampa: 220V-240 V



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško naudojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdurbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.