

PHILIPS

Rankinis maišytuvas

Daily Collection

550 W, metalinis antgalis

„ProMix“

0,5 l menzurėlė, bulvių grūstuvus

1 greitis



HR1606/00

 ProMix



Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo Puikiai sutrintoms sriuboms, tyrėms ir kokteiliams

„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galia, unikalus dizaino maišymo kojelė ir bulvių trintuvo priedas padeda pasiekti puikių rezultatų ruošiant sriubas, tyres ir kokteilius. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiko ir skanaus maisto.

Vientisa masė per keletą sekundžių

- Trikampio forma užtikrina optimalų srautą ir maišymą

Paprasta naudoti

- 2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį
- Plona rankena pritaikyta bet kokiam delnui

Puikioms sriuboms, tyrėms ir kokteiliams

- Galingas 550 W variklis

Paruoškite ingredientus kaip tik norite

- Grūstovo priedas vientisai bulvių košei



asimpleswitch.com

Ypatybės

2 mygtukų atlaisvinimo sistema



Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Plona rankena



„Daily“ kolekcijos rankinis maišytuvas yra su plona rankena, kad tiktų bet kokiam delnui.

Galingas 550 W variklis



Galingas 550 W variklis kiečiausiems produktams sumaišyti.

Maišymo technologija „ProMix“



„Philips“ maišymo technologija „ProMix“ sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu. Tai yra itin pažangi tolygesnio ir greitesnio maišymo technologija. Unikali „Philips“ rankinių smulkintuvų „ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių rezultatų gaminant puikias sriubas ir vaisių kokteilius.

Grūstovo priedas



Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo grūstovo priedą susmulkinsite bulves iki vientisos masės.

Specifikacijos

Priedai

Menzūrėlė: 0,5 l
Bulvių grūstuvus

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta
Tvirta pertvara: Metalas
Tvirtas korpusas: PP ir guma
Tvirtas indas: SAN
Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Nuimamas velenas: Su 2 mygtukais
Greičio nustatymas: 1

Techniniai duomenys

Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimas: 550 W
Įtampa: 220V-240 V



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliuose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.