

# PHILIPS

## Ручной блендер

### Daily Collection

650 Вт, металлическая нога

ProMix

Стакан 0,5 л, измельчитель XL,  
венчик

2 скорости, включая турборежим



HR1627/00



## Дополнительная мощность — превосходные результаты

### Ручной блендер 650 Вт, технология ProMix и турборежим

Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки.

#### Однородная масса за секунды

- Оптимальная плавность и однородность смешивания
- Мощный мотор для идеальных результатов
- Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

#### Смешивает не разбрызгивая

- Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

#### Легко использовать

- Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

#### Готовьте разнообразные блюда

- Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов
- Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов
- Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л



asimpleswitch.com


## Особенности

### Насадка предотвращает разбрызгивание



Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

### Насадка-венчик



Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

### Измельчитель XL



Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

### Отсоединение насадок нажатием 2 кнопок



Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

### Технология смешивания ProMix



Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

### Стакан 0,5 л



С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

### Мотор мощностью 650 Вт

# 650W

Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

### Турборежим



Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Аксессуары

Стакан: 0,5 л

Измельчитель: Измельчитель размера XL

Венчик для взбивания: Да

## Характеристики дизайна

Цвет: Белый, черный и красный

Материал насадки: Металл

Материал корпуса: Полипропилен и резина

Материал стакана: SAN

Материал ножей: Нержавеющая сталь

## Общие характеристики

Отсоединяемый шнек: С 2 кнопками

Режим скорости: 2 (включая турборежим)

Турборежим: Да

## Технические характеристики

Длина шнура: 1,25 м

Частота: 50/60 Гц

Питание: 650 Вт

напряжение: 220—240 В

