



Mixer de mână cu tehnologie de amestecare ProMix

- 650 W, bară din metal
- ProMix
- Bol de 0,5 l, tocător XL, tel
- 2 viteze inclusiv Turbo

HR1627/00

Mai multă putere pentru rezultate mai fine

Mixer de mână ProMix de 650 W cu funcție turbo

Mixerul de mână Philips combină puterea de 650 wați, tehnologia de amestecare ProMix și funcția Turbo, pentru rezultate fine, chiar și pentru aplicațiile dificile. Grație accesoriilor tocător XL și tel, acum toacă ceapa și bate frișca.

Beneficii

Rezultat ideal în câteva secunde

- Circulație optimă a alimentelor și performanță de amestecare
- Motor puternic pentru preparare optimă a alimentelor
- Buton Turbo pentru cele mai dure ingrediente

Pasare fără stropire

- Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val

Ușor de utilizat

- Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea ușoară a barei pentru blender

Bucură-te de o multitudine de rețete

- Accesoriu tel pentru frișcă, maioneză și multe altele
- Tocător XL pentru tocarea în cantități mari
- Bol de măsurare pentru blender de mână, de 0,5 l

PHILIPS

Caracteristici

Apărătoare lamă, împotriva stropirii



Forma specială de val din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului de mână garantează lipsa stropirii sau murdării în timpul amestecării.

Accesoriu tel



Accesoriu tel unic pentru mixerul de mână Philips, pentru frișcă, maioneză, compoziție clătite și multe altele. Face mixerul de mână multifuncțional și versatil.

Accesoriu de tăiere XL




Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului de mână Philips poți tăia cantități mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată și ceapă în câteva secunde.

Sistem de eliberare cu 2 butoane



Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este ușor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curățare facilă.

Tehnologie de amestecare ProMix



Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică pentru a crea un flux optim al alimentelor și o performanță maximă, pentru o amestecare mai rapidă și mai consecventă.

Bol de 0,5 l



Cu ajutorul bolului de 0,5 l, poți măsura ingredientele pentru rețetele tale și totodată amesteca supe, piureuri sau shake-uri.

Motor de 650 Wați

650W

Cu ajutorul motorului puternic de 650 de Wați, poate fi amestecat aproape orice tip de ingredient.

Funcție Turbo



Grație funcției turbo a mixerului de mână de la Philips, poți tăia chiar și cele mai dure ingrediente.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Accesorii

Cană	0,5 L
Tocător	Tocător XL
Tel	Da

Specificații de design

Culori	Alb, negru și roșu
Material bară	Metalic
Material carcasă	Polipropilenă și cauciuc
Material bol	SAN
Material lamă	Oțel inox

Specificații generale

Ax detașabil	Cu 2 butoane
Setare de viteză	2 (inclusiv turbo)
Funcție Turbo	Da

Specificații tehnice

Lungime cablu	1,25 m
Frecvență	50/60 Hz
Alimentare	650 W
Tensiune	220-240 V

Daily Collection

Dimensiunile ambalajului

Înălțime	28,00 cm
Lățime	25,00 cm
Adâncime	25,00 cm
Greutate netă	1,44 kg
Greutate brută	2,02 kg
EAN	08710103673712
Număr de produse incluse	1
Țara de origine	CN
Cod sisteme armonizate	850940

Cutie exterioară

Lungime	52,00 cm
Lățime	51,90 cm
Înălțime	30,00 cm
Greutate brută	8,58 kg
EAN	18710103673719
Număr de ambalaje	4



Informație ce poate fi
modificată
2019, Martie 28
Version: 4.0.1
EAN: 08710103673712

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com