

PHILIPS

Batidora de mano

Avance Collection

800W, SpeedTouch con Turbo

Tecnología ProMix Titanium

Batido 2 veces más fino*

Hasta 50 % más rápido*



HR1671/90



Batidora de mano potente y fácil de controlar

Crea todo tipo de comidas a tu manera, con SpeedTouch

Potente batidora de mano de Philips con motor de 800 W de potencia, tecnología de mezclado ProMix y botón SpeedTouch intuitivo: cuanto más presionas, mayor es la potencia. Gracias a esta batidora de mano, obtendrás los resultados caseros perfectos.

El mejor resultado de mezclado en segundos

- Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos
- Motor de 800 W para obtener unos resultados de batido excelentes

Versátil y multifuncional

- Picador XL de cebolla, carne, frutos secos, queso, chocolate
- Vaso ProMix de 1 l para batir, montar y mezclar de forma óptima

Fiable y duradera

- Cuchillas revestidas con titanio: 6 veces más duro que el acero
- 2 años de garantía

Intuitivo y fácil de usar


- Tecnología SpeedTouch para ajustar la velocidad de forma intuitiva
- Protector antisalpicaduras con forma de onda especial
- Empuñadura de diseño ergonómico para un manejo sencillo y seguro
- Liberación con solo pulsar un botón para un montaje fácil
- Accesorios aptos para el lavavajillas para limpiar fácilmente el producto



asimpleswitch.com

Destacados

Tecnología de mezclado ProMix



Desarrollada con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Stuttgart, la exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix utiliza una forma triangular específica que crea un flujo óptimo de los alimentos y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más consistente y rápido.

Potente motor de 800 vatios



Motor de 800 W fiable y potente que puede accionar una gran variedad de accesorios, lo que permite procesar casi cualquier ingrediente y conseguir unos resultados excelentes al preparar alimentos.

SpeedTouch con función turbo



Función turbo y posición de velocidad variable e intuitiva en un solo botón, lo que permite más potencia mientras se bate. Comienza despacio para evitar las salpicaduras y aplica más potencia poco a poco hasta alcanzar la posición de velocidad deseada para cada aplicación y tipo de ingrediente. Prepara todas tus recetas favoritas con solo tocar un botón.

Cuchilla revestida con titanio



Capa de nitruro de titanio que hace que la cuchilla sea seis veces más dura que las cuchillas de acero inoxidable normales, lo que garantiza su funcionamiento durante más tiempo. Junto con la forma mejorada de la cuchilla y la exclusiva forma triangular ProMix del brazo, permite obtener los mejores resultados de batido. Además, es segura para los alimentos.

Protector antisalpicaduras



Gracias a su forma de onda especial en la parte inferior de la batidora, se acabaron las salpicaduras y el desorden al batir.

Accesorio picador extragrande



Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano de Philips, puedes picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.

2 años de garantía



Con 2 años de garantía mundial.

Empuñadura ergonómica de goma



Empuñadura suave y ergonómica, diseñada para proporcionar un agarre seguro que hace más fácil sostener y manejar la batidora de mano mientras se utiliza.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Accesorios

Incluido: Picador extragrande con 2 cuchillas, Vaso

Especificaciones generales

Características del producto: Eje desmontable, Apto para lavavajillas, Función turbo, Velocidad variable

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad la picadora extragrande: 1000 ml
Longitud del cable: 1,2 m
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 800 W
Voltaje: 220 - 240 V
Capacidad del vaso: 1 L

Diseño

Color: Negro

Acabado

Material de los accesorios: Plástico SAN
Material de la varilla: Metal
Material de la cuchilla: Titanio
Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS

