

PHILIPS

Mixer vertical

Avance Collection

800 W, SpeedTouch cu turbo

Tehnologie ProMix din titan

Procesare de 2 ori mai fină*

Cu până la 50 % mai rapid*



HR1674/90



Mixer vertical puternic și cu comandă ușoară Prepară o varietate de alimente cu SpeedTouch

Mixer vertical puternic de la Philips cu un motor de 800 W, tehnologie de amestecare Promix și buton SpeedTouch pentru control intuitiv. Cu cât apeși mai tare, cu atât beneficiezi de mai multă putere. Cu acest mixer vertical pregătești mâncare proaspătă așa cum îți dorești.

Cele mai bune rezultate de amestecare în câteva secunde

- Circulație optimă a alimentelor și performanță de amestecare
- Motor puternic de 800 W, pentru rezultate excelente de amestecare

Versatil și multifuncțional

- Accesoriu mixer cu două palete pentru mixerul de mână Philips
- Tocător XL pentru a toca ceapă, carne, nuci, brânză, ciocolată
- Bol ProMix 1 l pentru amestecare, batere și combinare optime

Fiabil și durabil

- Lame cu înveliș de titan: de 6 ori mai dure decât oțelul

Intuitiv și ușor de utilizat


- Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val
- Accesorii lavabile în mașină pentru curățarea cu ușurință a produsului
- Mâner conceput ergonomic, pentru o manevrare sigură și ușoară
- Eliberare cu un sigur buton pentru o asamblare ușoară
- Tehnologie SpeedTouch pentru a seta intuitiv viteza corectă



asimpleswitch.com

Repere

Tehnologie de amestecare ProMix



Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică pentru a crea un flux optim al alimentelor și o performanță maximă, pentru o amestecare mai rapidă și mai consecventă.

Motor puternic de 800 Wați



Motor puternic și fiabil de 800 W, care poate acționa o gamă variată de accesorii, pentru a permite procesarea aproape oricărui ingredient și pentru a asigura rezultate excelente în timpul preparării alimentelor.

Accesoriu mixer cu 2 palete



Acest accesoriu pentru mixer sau tel dublu pentru mixerul vertical Philips are 2 palete sau teluri. Poate pregăti chiar și aluatul pentru prăjituri. Accesoriul pentru mixer te ajută să amesteci și să bați cantități mai mari, mai rapid și cu un volum mai mare decât cu telul


unic sau cu mâna. Poți pregăti aluat pentru prăjituri, pandișpan, brișe, frișcă, ouă și multe altele.

Dispozitiv de tăiere XL



Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului vertical Philips poți tăia cantități mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată și ceapă în câteva secunde.

Lamă cu înveliș de titan



Învelișul din titan (TiN) face cuțitul de șase ori mai dur decât un cuțit obișnuit din oțel inoxidabil și asigură o performanță excelentă îndelungată. Acesta este combinat cu forma optimizată a cuțitului și cu forma unică, triunghiulară ProMix a barei, pentru rezultate excelente de amestecare. Cuțitul este sigur pentru alimente.

Apărătoare lamă, împotriva stropirii



Forma specială de val din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului vertical garantează lipsa stropirii sau murdării în timpul amestecării.

Lavabil în mașina de spălat vase

Accesorii lavabile în mașină pentru curățarea cu ușurință a produsului

Mâner ergonomic din cauciuc



Mâner ergonomic moale, conceput să ofere o prindere fixă și sigură, care permite menținerea și manevrarea ușoară a mixerului de mână în timpul utilizării.

Sistem de eliberare cu un singur buton



Atașare sau desprindere simplă, rapidă și ușoară a barei pentru amestecare și a tuturor accesoriilor, cu utilizarea unui singur deget.



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

Inclus: Cană, Tocător compact, Mixer

Specificații generale

Caracteristicile produsului: Ax detașabil,
Lavabil în mașina de spălat vase, Funcție
Turbo, Viteze variabile

Specificații tehnice

Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune: 220-240 V
Capacitate bol: 1 l

Lungime cablu: 1,2 m

Alimentare: 800 W

Tocător de capacitate XL: 1000 ml

Service

Garanție internațională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Materialul accesoriilor: SAN, plastic

Material bară: Metalic

Material lamă: Titan

Material corp principal: Plastic ABS

