

# PHILIPS

## Ручной блендер

### Avance Collection

800 Вт, SpeedTouch с турборежимом

Технология ProMix Titanium

В 2 раза более тщательное смешивание\*

На 50 % быстрее\*



HR1677/90



## Мощный и удобный в управлении ручной блендер SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.

### Идеальный результат за считанные секунды

- Эффективное и однородное смешивание
- Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

### Универсальность и многофункциональность

- Кухонный комбайн для измельчения, нарезки и шинковки любых ингредиентов
- Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов
- Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

### Прочность и надежность

- Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

### Интуитивный и простой в использовании


- Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание
- Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности
- Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки
- Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости



asimpleswitch.com

## Особенности

### Технология смешивания ProMix



Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

### Мощный мотор 800 Вт



Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

### Чаша кухонного комбайна



С помощью чаши кухонного комбайна Philips емкостью 1,5 л можно измельчать, нарезать ломтиками и шинковать такие продукты, как овощи, зелень, мясо и сыр.

### Насадка-венчик



Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

### Нож с титановым покрытием



Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасные материалы для приготовления любимых блюд.

### Насадка предотвращает разбрызгивание



Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

### Эргономичная прорезиненная рукоятка



Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

### Извлечение нажатием одной кнопки



Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Аксессуары

**В комплекте:** Детали кухонного комбайна, Венчик для взбивания, Стакан

## Общие характеристики

**Функции устройства:** Отсоединяемый шнек, Можно мыть в посудомоечной машине, Турборежим, Различные режимы скорости

## Обслуживание

**Гарантия 2 года:** Да

## Забота об окружающей среде

**Упаковка:** изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

**Инструкция по эксплуатации:** из 100 % переработанной бумаги

## Технические характеристики

**Емкость измельчителя XL:** 1500 мл

**Длина шнура:** 1,2 м

**Частота:** 50/60 Гц

**Мощность:** 800 Вт

**напряжение:**

220–240 В

**Вместимость стакана:** 1 л

## Дизайн

**цвет:** Черный

## Отделка

**Материал аксессуаров:** Пластик SAN

**Материал насадки:** Металл

**Материал ножей:** Титан

**Материал основного корпуса:** Пластик ABS

