

PHILIPS

Centrifugeuse

Viva Collection

500 W

1,5 l de jus à la fois

Système stop-gouttes

HR1832/40



Un minimum d'efforts pour un maximum de jus Design compact tout-en-un

Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.

Du jus frais tous les jours

- Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail
- Jus versé directement dans votre verre
- Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois

Propre en 1 minute !

- Technologie QuickClean
- Tamis QuickClean
- Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité
- Surfaces lisses et faciles à nettoyer

Facile à utiliser

- Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent
- Système anti-gouttes pour éviter que le jus ne goutte
- Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle



asimpleswitch.com

Points forts

Design compact



Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.

Service direct



Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.

Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois



Préparez jusqu'à 1,5 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.

Technologie QuickClean



La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

Tamis QuickClean



Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Ainsi, vous pouvez éliminer les fibres d'un coup d'éponge.

Réservoir à pulpe intégré



Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

Surfaces lisses, rapides à nettoyer

La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.

Réservoir à pulpe transparent



Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

Bec verseur anti-gouttes



Lorsqu'il est activé, le système stop-gouttes empêche le jus de couler. Amovible et compatible lave-vaisselle, le bec verseur stop-gouttes est facile à nettoyer. D'un simple geste, vous évitez que le jus ne goutte, pour un plan de travail propre.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Design

Couleur(s): Rouge pistil
Matériau du corps du produit: Plastique ABS
Matériau du pichet: Plastique PP
Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir:
ABS, SAN

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants
Fixations de sécurité
Rangement du cordon intégré
Système anti-gouttes
Une vitesse optimisée: Pour tous les fruits
Fonctions du produit: Pré-nettoyage

Spécificités techniques

Alimentation: 500 W
Tension: 220/240 volt
Fréquence: 50/60 Hz
Longueur du cordon: 0,80 m
Réservoir à pulpe: 1 l
Diamètre de la cheminée de remplissage:
55 millimètre
Capacité du pichet: 500 ml

