

PHILIPS

Odšťavňovač

Viva Collection

System QuickClean

1,5 l, trubice M

500 W



HR1836/00



Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vše v jednom kompaktním designu

Vše, co čekáte od odšťavňovače – vysoké procento vymačkané šťávy, čištění trvá méně než 1 minutu – a to vše v kompaktním, polovičním designu! *. Udělejte si radost a dopřejte si každý den domácí ovocnou šťávu.

Čerstvý džus každý den

- Kompaktní odšťavňovač vždy po ruce na kuchyňské lince
- Odšťavnění až 1,5 l najednou
- Odšťavňujte přímo do sklenice
- Výkonný 500W motor

Čištění zabere díky technologii QuickClean jen 1 minutu

- Technologie QuickClean
- Technologie Dripstop pro čistou kuchyňskou linku
- Dužnina sama odpadne do sběrné nádoby

Snadné použití

- Snadná kontrola dužniny díky průhledné nádobě na dužninu
- Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky



asimpleswitch.com

Přednosti

Kompaktní provedení

Vzhledem ke své poloviční velikosti* zabere tento odšťavňovač pouze minimum místa. Můžete jej ponechat na kuchyňské lince nebo jej snadno uložit.

Okamžité podávání

Tento odšťavňovač vám umožní použít vlastní sklenici (max. výška 12 cm). Umístíte ji přímo pod vestavěný kohoutek a můžete odšťavňovat.

Odšťavnění až 1,5 l najednou



Můžete připravit až 1,5 litru šťávy najednou, aniž by bylo nutné vysypávat nádobu na dužninu.

Výkonný 500W motor

Odšťavňujte to nejtvrďší ovoce a zeleninu pomocí 500W motoru.

Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky integrované nádobě na dužninu a hladkému povrchu.

Průhledná nádoba na dužninu



Užijte si pravé interaktivní odšťavňování. Víko a nádoba na dužninu jsou průhledné, takže uvidíte ovoce a zeleninu při odšťavňování. Také uvidíte, když je nádoba plná, takže budete vědět, kdy ji vyprázdnit.

Lze umístit do myčky

Aby byl úklid ještě snazší a rychlejší, můžete všechny odnímatelné části bezpečně umýt v myčce na nádobí.

Dripstop



Integrovaný systém zabránění odkapávání vám umožňuje přestávku mezi odšťavňováním se zachováním kuchyňské linky bez poskvrny. Technologie pro zabránění odkapávání se jednoduše aktivuje otočením hubičky.

Dužnina na jednom místě



Díky kulatému tvaru bez rohů a škvír odpadnou zbytky do nádoby na dužninu.

Specifikace

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 1
Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Integrovaný úložný prostor pro kabel, Protiskuzové podložky, Systém Quickclean

Technické údaje

Spotřeba: 500 W
Napětí: 220/240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka kabelu: 0,80 m
Kapacita džbánu: 0,5 L
Kapacita nádoby na dužninu: 1 L

Příslušenství

Včetně: Konvice

Design

Barva: Kovově šedá

Povrchová úprava

Materiál džbánu: Plastový
Materiál hlavního těla: Hliník

Hmotnost a rozměry

Průměr plnicí trubice: 55 mm



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

