

PHILIPS

榨汁機

Viva Collection

500 瓦

一次能榨出 1.5 公升果汁



HR1836/01



更多果汁，更加方便。

多合一輕巧設計

理想的榨汁機 – 榨取大量果汁、1分鐘即可洗淨 – 設計輕巧，節省一半儲存空間！*善待自己，自製健康美味的果汁！

每天都有健康美味的果汁

- 放在廚房櫃台上的輕巧榨汁機
- 可倒於杯中直接飲用
- 一次能榨出 1.5 公升果汁

1分鐘即可洗淨！

- QuickClean 技術
- QuickClean 過濾網
- 收集所有渣滓，方便棄置
- 清洗光滑的表面變得簡單

方便使用

- 透明設計，容易檢查外置式隔渣格
- 防滴漏設計防止果汁滴出
- 所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗



asimpleswitch.com

產品特點

設計輕巧



節省一半的空間*，方便收藏。您可放在廚房櫃台上或輕易收藏。

直接飲用



此榨汁機讓您使用自己的杯子（最長 12 厘米）。直接放於集成口，即可享用果汁。

一次能榨出 1.5 公升果汁



無需清空隔渣格，都能一次榨出 1.5 公升果汁。

QuickClean 技術



全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

QuickClean 過濾網



大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。

內置隔渣格



所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

光滑表面和易於清洗

榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

透明外置式隔渣格



享受真正的互動榨汁體驗。透明設計的蓋子及外置式隔渣格，讓您清楚看到蔬果榨汁過程。當隔渣格填滿需要清空時，您亦可直接看到。

防滴漏壺嘴



啟動時，防滴漏設計將防止果汁滴出。防滴漏壺嘴十分容易清洗，可輕易拆除及由適用於洗碗機的物料造成。只需一個簡易動作，即可防止果汁滴出，保持廚房櫃台清潔。

適用於洗碗碟機



所有可拆式配件都可安全地放入於洗碗碟機內清洗，清潔變得更簡單快速。



asimpleswitch.com

Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO₂) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果 – 能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

規格

設計規格

顏色: 鋁灰色

外殼材料: 鋁質

果汁杯物料: PP 塑膠

外置式隔渣格及材料推進器: ABS, SAN

一般規格

防滑膠腳: 是

安全夾: 是

電線儲藏格: 是

一種最優化速度: 適用於所有水果

技術規格

功率: 500 瓦

電壓: 220/240 伏

頻率: 50/60 Hz

電線長度: 0.80 米

外置式隔渣格: 1 L

果肉投入口徑: 55 毫米

果汁杯容量: 500 毫升

