

# PHILIPS

Odšťavňovač

Viva Collection

700 W

System QuickClean

2 l, trubice XL

HR1855/40



## Maximum šťávy. Minimum námahy.

Připravte až 2 l šťávy najednou a i s úklidem

Tento odšťavňovač Philips získá z ovoce a zeleniny ještě více šťávy. Čištění lze provést za 1 minutu díky převratné technologii „QUICKClean“. Dopřejte si radost ze zdravé domácí šťávy každý den!

### Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Odšťavnění až 2 l najednou
- Výkonný 700W motor
- Plnicí trubice XL (75 mm)

### Umyto během 1 minuty!

- Technologie QuickClean
- Sítko QuickClean
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch, který se snadno čistí

### Snadné použití

- Snadná kontrola dužniny díky průhledné nádobě na dužninu
- Rychlé a snadné sestavení všech dílů



# Přednosti

## Odšťavnění až 2 l najednou



Můžete připravit až 2 litry šťávy najednou, aniž by bylo nutné vysypávat nádobu na dužninu.

## 700W motor

# 700W

Silný 700W motor pro účinné míchání, mixování a drcení.

## Plnicí trubice XL



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 75 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

## Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky integrované nádobě na dužninu a hladkému povrchu.

## Sítka QuickClean



Mnoho dužninových vláken uvízne na sítku, které se pak velmi těžko čistí. Díky inovativní technologii QuickClean je celý povrch sítka hladký, což pomáhá při čištění vláken běžnou kuchyňskou houbičkou.

## Integrovaná nádoba na dužninu



Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

## Hladký povrch, který se snadno čistí


Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch, abyste jej mohli snadno opláchnout.

## Průhledná nádoba na dužninu



Užijte si pravé interaktivní odšťavňování. Víko a nádoba na dužninu jsou průhledné, takže uvidíte ovoce a zeleninu při odšťavňování. Také uvidíte, když je nádoba plná, takže budete vědět, kdy ji vyprázdnit.

## Rychlé a snadné sestavení



Rychlé a snadné sestavení všech dílů



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Specifikace provedení

Barva(y): Červená

Materiál krytu: Plast PP, Plast ABS

Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PS

Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PS

## Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Bezpečnostní svorky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Nastavení rychlosti: 1

Délka kabelu: 1 m

Nádoba na dužninu: 1,2 L

Průměr plnicí trubice: 75 mm

Kapacita: 2 L

Kapacita džbánu na džus: 800 ml

## Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

## Snadné čištění

Příslušenství lze mýt v myčce: Ano

Systém Quickclean: Ano

