

PHILIPS

Juicer

Viva Collection

800 W

QuickClean

2 l, XL-rør

Dryppstopp

HR1855



Mest mulig juice. Minst mulig arbeid.

Lag opptil 2 l juice på én gang, og rengjør med

Denne Philips-juiceren får enda mer juice ut av frukt og grønnsaker. Den kan rengjøres på ett minutt takket være den revolusjonerende QUICKClean-teknologien. Nyt sunn, hjemmelaget juice hver dag.

Ren i løpet av ett minutt!

- QuickClean-teknologi
- Funksjonen for forhåndsrengjøring skyller bort uønskede fibre
- Alt fruktkjøttet samles på ett sted for enkel fjerning
- QuickClean-sil
- Jevne overflater som er enkle å rengjøre

Lett å bruke

- Enkel kontroll av fruktkjøtt med gjennomsiktig fruktkjøttbeholder
- Rask og enkel montering av alle deler

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

- Lag opptil 2 liter juice om gangen
- Kraftig 800 W-motor
- XL-materør (75 mm)



asimpleswitch.com

Høydepunkter

QuickClean-teknologi



Philips-juiceren er utformet for enkel rengjøring, takket være QuickClean-teknologien. Den kan rengjøres på ett minutt, takket være den integrerte fruktkjøttbeholderen og de glatte overflatene.

Funksjon for forhåndsrengjøring



Philips-juiceren er den første sentrifugal-juiceren på markedet med funksjon for forhåndsrengjøring. Ved å helle vannet i stapperen kan du lage en vannfontene i apparatet som renser bort uønskede fibre fra lokket, og gjør silen enklere å rengjøre.

Integrert fruktkjøttbeholder



Fruktkjøttet samles opp på det eneste riktige stedet: i fruktkjøttbeholderen til Philips-juiceren. Det betyr at du slipper å fjerne fruktkjøtt fra andre deler, for eksempel lokket. På grunn av den runde designen og de jevne overflatene uten kriker og kroker er fuktkjøttet lett tilgjengelig og beholderen mye enklere å rengjøre.

QuickClean-sil



En god del fruktkjøttfibre blir vanligvis sittende fast i silen, noe som gjør den svært vanskelig å rengjøre. Takket være den innovative QuickClean-teknologien er alle overflater på silen jevne, slik at det blir enklere å tørke bort fibre med en vanlig kjøkkensvamp.

Jevne overflater og enkel rengjøring

Juiceren er utformet med runde former og jevne overflater, slik at det er enkelt å skylle av den under springen.

Gjennomsiktig fruktkjøttbeholder



Gled deg over ekte interaktiv pressing. Lokket og fruktkjøttbeholderen er gjennomsiktig slik at du kan se frukt og grønnsaker som blir presset. Du ser også når beholderen er full og det er på tide å tømme den.

Rask og enkel montering



Rask og enkel montering av alle deler.

Lag opptil 2 liter juice om gangen



Du kan lage opptil 2 liter juice om gangen uten at du trenger å tømme fruktkjøttbeholderen.

Kraftig 800 W-motor



Lag juice av selv de hardeste fruktene og grønnsakene ved hjelp av den kraftige motoren på 800 W.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart

Materiale, kabinett: ABS-plast

Materiale, mugge: SAN-mugge og PS-deksel

Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper: PS

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

Sikkerhetsklemmer

Integrert ledningsopbevaring

Hastighetsinnstilling: 1

Dryppstopp

Produktfunksjoner: Forhåndsrengjøring

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 800 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 1 m

Fruktkjøttbeholder: 1,2 L

Diameter på materør: 75 millimeter

Kapasitet: 2 L

Kapasitet for juicemugge: 800 ml

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

QuickClean

