

# PHILIPS

Storcător de fructe

Viva Collection

800 W

Curățare rapidă

Tub XL de 2 l

Sistem anti-picurare

HR1855/90



## Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Prepară până la 2 l de suc dintr-o mișcare și curăță rapid

Acest storcător de la Philips extrage și mai mult suc din fructele și legumele tale. Curățarea se poate face într-un minut grație tehnologiei revoluționare „QUICKClean”. Savurează plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!

### Curat într-un minut!

- Funcția de pre-curățare elimină fibrele nedorite
- Tehnologie QuickClean
- Toată pulpa este colectată într-un loc pentru o curățare ușoară
- Sită QuickClean
- Suprafețe netede și ușor de curățat

### Ușor de utilizat

- Verificare ușoară a pulpei prin recipientul transparent
- Asamblare rapidă și ușoară a tuturor pieselor

### Storce până la ultima picătură din fructe și legume

- Prepară până la 2 l odată
- Motor puternic de 800 W
- Tub de alimentare XL (75 mm)

# Repere

## Funcție de pre-curățare



Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piață cu funcție de pre-curățare. Turnând apă în elementul de împingere, poți crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac și ușurează curățarea sitei.

## Tehnologie QuickClean



Storcătorul Philips este conceput să fie curățat ușor mulțumită tehnologiei QuickClean. Curățarea se poate face acum într-un minut grație recipientului integrat pentru pulpă și suprafețelor netede.

## Recipient integrat pentru pulpă



Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul pentru pulpă al storcătorului tău de fructe de la Philips. Prin urmare, nu mai este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac. Datorită designului rotund și

suprafețelor netede, fără unghiuri ascunse și crăpături, pulpa este la îndemână, iar recipientul este mult mai ușor de curățat.

## Sită QuickClean



Mare parte a fibrelor din pulpă se blochează de obicei în sită, ceea ce face curățarea foarte dificilă. Datorită tehnologiei inovatoare QuickClean, toate suprafețele sitei sunt netede, ceea ce facilitează curățarea fibrelor cu un burete standard de bucătărie.

## Netede și ușor de curățat


Storcătorul este conceput cu forme rotunde și suprafețe netede pentru a facilita clătirea la robinet.

## Recipient pentru pulpă transparent



Bucură-te de o experiență a stoarcerii cu adevărat interactivă. Capacul și recipientul pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să poți vedea fructele și legumele în timpul stoarcerii. Poți vedea direct când recipientul s-a umplut, știind exact când anume trebuie să îl golești.

## Asamblare rapidă și ușoară



Asamblare rapidă și ușoară a tuturor pieselor.

## Prepară până la 2 l odată



Poți prepara până la 2 l de suc odată, fără a fi nevoie să golești recipientul pentru pulpă.

## Motor puternic de 800 W



Stoarcă chiar și cele mai dure fructe și legume cu ajutorul motorului puternic de 800 W.

## Tub de alimentare XL



Tubul de alimentare foarte mare, de 75 mm, îți permite să storci și fructe sau legume mai mari, precum merele, morcovii și rădăcinile de sfeclă, fără a le tăia în prealabil.

# Specificații

## Specificații de design

Culori: Roșu

Material carcasă: PP, plastic, Plastic ABS

Material vas: Vas SAN și capac PS

Material container pentru pulpa de fructe și element de împingere: PS

## Specificații generale

Sistem anti-alunecare

Cleme de siguranță

Compartiment pentru cablu integrat

Setare de viteză: 1

Caracteristicile produsului: Pre-curățare

Funcție anti-picurare

## Specificații tehnice

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50/60 Hz

Lungime cablu: 1 m

Recipient pentru pulpă de fructe: 1,2 l

Diam. tub alimentare: 75 mm

Capacitate: 2 l

Capacitate cană pentru suc: 800 ml

## Ușor de curățat

Accesorii ce pot fi spălate în mașina de spălat vase

Curățare rapidă

