

PHILIPS

Centrifugeuse

Viva Collection

800 W

QuickClean

2 l, cheminée XL

Système stop-gouttes

HR1857/70



Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

Jusqu'à 2 l de jus en une seule fois et un nettoyage rapide

Cette centrifugeuse Philips extrait encore plus de jus de vos fruits et légumes. Grâce à la technologie révolutionnaire « QUICKClean », elle se nettoie en 1 minute. Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour !

Facile à utiliser

- Système antigoutte pour un plan de travail propre
- Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent
- Assemblage simple et rapide de tous les éléments

Vos fruits et légumes pressés jusqu'à la dernière goutte

- Jusqu'à 2 l de jus à la fois
- Puissant moteur de 800 W
- Cheminée de remplissage XL (75 mm)

Propre en 1 minute !

- Technologie QuickClean
- Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité
- Tamis QuickClean
- Surfaces lisses et faciles à nettoyer
- La fonction de pré-nettoyage élimine les fibres indésirables

Points forts

Système stop-gouttes



Le système antigoutte intégré vous permet d'interrompre le fonctionnement de la centrifugeuse en maintenant la propreté de votre plan de travail. Activez le système antigoutte en tournant simplement le bec verseur.

Assemblage simple et rapide

Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

Réservoir à pulpe transparent

Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

Jusqu'à 2 l de jus à la fois

Préparez jusqu'à 2 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée de remplissage XL de 75 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, sans découpe préalable, tels que des pommes, des carottes et des betteraves.

Puissant moteur de 800 W

Réalisez facilement des jus de fruits et légumes, même durs, grâce au moteur puissant de 800 W.

Technologie QuickClean

La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

Réservoir à pulpe intégré

Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

Tamis QuickClean

Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Ainsi, vous pouvez éliminer les fibres d'un coup d'éponge.

Surfaces lisses, rapides à nettoyer

La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.

Fonction de pré-nettoyage

La centrifugeuse Philips est la première centrifugeuse sur le marché avec fonction de pré-nettoyage. Versez de l'eau dans le poussoir pour créer une fontaine à eau dans l'appareil afin d'éliminer facilement les fibres du couvercle et de faciliter le nettoyage du tamis.

Caractéristiques

Design

Couleur(s): Noir

Matériau du corps du produit: Plastique ABS

Matériau du pichet: Pichet en SAN et couvercle en PS

Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir: PS

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Fixations de sécurité

Rangement du cordon intégré

Vitesses: 1

Système anti-gouttes

Spécificités techniques

Alimentation: 800 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1 m

Réservoir à pulpe: 1,2 l

Diamètre de la cheminée de remplissage:

75 millimètre

Capacité: 2 l

Capacité du pichet: 800 ml

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle QuickClean

