

PHILIPS

Råsaftcentrifug

Pure Essentials
Collection

650 W

2 l

XL-rör



HR1858/50



Perfekt juice snabbt

Råsaftcentrifug för hel frukt som pressar ut varenda droppe

Det har aldrig varit enklare att göra juice. Med det stora matningsröret som rymmer hela frukter och grönsaker behöver du inte dela dem i förväg. Philips råsaftcentrifug med en motor på 650 W och det unika micromesh-filtret pressar juice till den sista droppen.

Ger mer juice

- Micromesh-filter gjort av rostfritt stål
- Gör juice utan avbrott tack vare extra stor kapacitet

Du behöver inte skära upp frukten

- Du behöver inte skära upp frukten i förväg tack vare det extra stora inmatningsröret

Snabb pressning

- Flera hastigheter för mjuka och hårda frukter
- Kraftfull motor

Snabb och enkel rengöring

- Alla delar kan diskas i diskmaskin

Funktioner

Extra stort inmatningsrör



I det extra stora matningsröret kan du lägga i hela frukter och grönsaker utan att behöva dela dem först.

Flera hastigheter



Tack vare flera hastighetsinställningar kan du med Philips råsaftcentrifug enkelt göra juice av hårda frukter och grönsaker.

Micromesh-filtrer



Micromesh-filtrer gjort av rostfritt stål

Extra stor kapacitet



2 l fruktköttsbehållare och 1,25 l juicekanna gör att du kan göra mer juice på samma gång.

Diskmaskinsäker



Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskinen.

Specifikationer

Tillbehör

Juicekanna

Allmänna specifikationer

Inbyggd sladdförvaring

Stabiliserande fötter

Säkerhetsspännen

Hastighetsinställning: 2

Receptbok

Designspecifikationer

Färg(er): Stålsilver och mellangrå

Material, hölje och spännen: ABS

Lock, material: SAN

Material, fruktköttsbehållare och presskloss: PP

Pip, material: Rostfritt stål

Material, kanna: SAN-kanna och PP-lock

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,2 m

Inmatningsrör, diam.: 75 mm

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 650 W

Fruktköttsbehållare: 2 L

Spänning: 220-240 V

Juicekanna, kapacitet: 1250 ml

