

# PHILIPS

## Centrifuga

Avance Collection

700 W

QuickClean

Apertura XXL, 2,5 l

Sistema antigoccia



HR1869/00



## Massimo succo. Minimo sforzo.

10% di succo in più\* e pulizia in un minuto!

La centrifuga Philips HR1869/00 estrae ancora più succo da frutta e verdura. La pulizia, poi, non è mai stata così semplice grazie all'innovativo setaccio a pulizia rapida e al contenitore polpa integrato. Scopri la gioia di un sano succo fatto in casa!

### Per gustare frutta e verdura fino all'ultima goccia

- Fino a 2,5 litri di succo in una volta sola
- Centrifuga anche gli ingredienti più difficili con il potente motore da 700 W
- L'ampio tubo di alimentazione evita di pretagliare gli ingredienti
- 2 velocità per frutta e verdura morbida e dura

### Pulizia in 1 minuto

- Tecnologia QuickClean
- Setaccio QuickClean
- Tutta la polpa in un unico posto per eliminarla più facilmente
- Superfici lisce e facili da pulire

### Semplicità d'uso

- Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori
- Sistema antigoccia integrato nel beccuccio

### Per creare con facilità deliziose ricette

- Ricettario pieno di ricette interessanti



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# In evidenza

## 2,5 l in una volta sola



Grazie all'innovativo sistema di estrazione del succo con il setaccio capovolto, la centrifuga estrae fino al 10% di succo in più\*. A seconda del tipo di frutta o verdura, poi, è possibile estrarre fino a 2,5 litri in una sola volta senza bisogno di svuotare il contenitore della polpa.

## Anche per gli ingredienti più difficili

Centrifuga anche gli ingredienti più difficili con il potente motore da 700 W

## Tubo di alimentazione XXL



L'apertura di inserimento extra large da 80 mm consente di inserire anche frutta e verdura di grosse dimensioni come mele, carote e barbabietole senza pretagliare.

## 2 velocità



2 velocità per frutta e verdura morbida e dura

## Tecnologia QuickClean



La centrifuga Philips è stata progettata per una pulizia comoda e semplice grazie alla tecnologia QuickClean. Con il setaccio QuickClean levigato, il contenitore polpa integrato e le superfici lisce, la pulizia richiede solo 1 minuto.

## Setaccio QuickClean



Una notevole quantità di fibre della polpa si incastra nel setaccio, complicando la pulizia dell'apparecchio. Grazie all'innovativa tecnologia QuickClean, tutte le superfici del setaccio sono lisce, consentendone la pulizia con una classica spugna da cucina.

## Contenitore per polpa integrato




La polpa cade all'interno dell'unico posto deputato: l'apposito contenitore della centrifuga Philips. Questo significa che non è più necessario rimuovere la polpa dalle altre parti (ad esempio il coperchio). Grazie al design arrotondato e alle superfici lisce senza angoli e fessure, la polpa è facile da raggiungere e il contenitore è più facile da pulire.

## Liscio e facile da pulire

La centrifuga ha forme arrotondate e superfici lisce, per una pulizia semplice sotto l'acqua del rubinetto.

## Montaggio semplice e veloce



Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori

## Sistema antigoccia



Cucina sempre pulita, anche dopo la preparazione dei frullati. Il sistema antigoccia impedisce che le gocce fuoriescano dall'apparecchio.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

# Specifiche

## Caratteristiche del design

Materiale coperchio: SAN  
Materiale contenitore polpa e pestello: PS  
Materiale beccuccio: Acciaio inox  
Colori: Black  
Materiale base: Plastica PP  
Materiale contenitore: Bicchiere in SAN e coperchio in PS

## Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo  
Ganci di sicurezza  
Ricettario  
Avvolgicavo integrato  
Impostazione velocità: 2

## Specifiche tecniche

Assorbimento: 700 W  
Voltaggio: 220-240 V  
Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1 m  
Contenitore polpa: 1,6 l  
Diametro dell'apertura di inserimento: 80 mm  
Capacità bicchiere per succo: 1500 ml

## Accessori

Bicchiere per succo  
Accessorio beccuccio

