

PHILIPS

Odšťavňovač

Avance Collection

700 W

System QuickClean

2,5 l, trubice XXL

Drip stop

HR1869/30



Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vytvoříte o 10 % více džusu* a čištění budete mít hotové za minutu!

Tento odšťavňovač Philips získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí a integrované nádobě na dužninu. Dopřejte si radost ze zdravé domácí šťávy!

Vymáčká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Vytvoříte najednou až 2,5 litru šťávy
- Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
- 2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
- 700W motor umožní odšťavňování i nejobtížnějších přísad

Umyto během 1 minuty!

- Technologie QuickClean
- Sítko QuickClean
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch, který se snadno čistí

Snadné použití

- Rychlé a snadné sestavení všech dílů
- System Drip stop integrovaný v hubičce

Chutné a snadné recepty

- Receptář plný podnětných receptů na šťávy



Přednosti

Vytvořte najednou 2,5 litru



Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy s převráceným sítkem je tento odšťavňovač schopný získat až o 10 % šťávy více.* A v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Šťáva z nejodolnějších surovin

700W motor umožní odšťavňování i nejodolnějších přísad

Plnicí trubice XXL



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

Dvě rychlosti



2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky hladkému sítku QuickClean, integrované nádobě na dužninu a hladkému povrchu.

Sítka QuickClean



Mnoho dužninových vláken uvízne na sítku, které se pak velmi těžko čistí. Díky inovativní technologii QuickClean je celý povrch sítka hladký, což pomáhá při čištění vláken běžnou kuchyňskou houbičkou.

Integrovaná nádoba na dužninu




Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

Hladký povrch, který se snadno čistí

Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch, abyste jej mohli snadno opláchnout.

Rychlé a snadné sestavení



Rychlé a snadné sestavení všech dílů

Drip stop



Kuchyňskou linku budete mít stále čistou i poté, co s odšťavňováním skončíte. Systém Drip Stop zabrání tomu, aby šťáva kapala na stůl.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Specifikace provedení

Materiál víka: SAN

Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PS

Materiál hubičky: Nerezová ocel

Barva(y): Hvězdná bílá

Materiál krytu: Plast PP

Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PS

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Bezpečnostní svorky: Ano

Receptář: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Nastavení rychlosti: 2

Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 1 m

Nádoba na dužninu: 1,6 l

Průměr plnicí trubice: 80 mm

Kapacita džbánu na džus: 1500 ml

Příslušenství

Džbán na šťávu: Ano

Hubička: Ano

