

PHILIPS

Odšťavňovač

Avance Collection

700 W

2,5 l

XXL trubice

HR1870/00



Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vytvořte o 10 % více džusu* a čištění provedte do minuty.

Tento odšťavňovač získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Dodává se s odšťavňovačem citrusů pro univerzálnější použití. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí. Dopřejte si radost ze zdravé domácí šťávy každý den!

Snadné použití a čištění

- Inovativní sítko umožňující rychlé čištění
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch a snadno čistitelné materiály
- Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky
- Receptář plný podnětných receptů na šťávy

Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Vytvořte najednou až 2,5 litru šťávy
- 2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
- Výkonný 700W motor a vkládání celých kusů díky XXL trubici

Vychutnejte si čerstvou pomerančovou šťávu

- Příslušenství k odšťavňovačům
- Samootáčecí systém pro odšťavňování citrusů bez námahy

Snadné použití

- Hubička – šťáva rovnou do sklenice



Přednosti

Dvě rychlosti



2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

Vytvořte najednou 2,5 litru



Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy s převráceným sítkem je tento odšťavňovač schopný získat až o 10 % šťávy více.* A v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Výkonný 700W motor



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

Všechna dužnina na jednom místě

Všechna dužnina je shromážděna na jediném místě, kde má být: v nádobě na dužninu. Díky oblému tvaru a hladkému povrchu je její obsah snadno dostupný. Také to znamená, že již nemusíte odstraňovat dužninu z jiných částí přístroje, jako je víko.

Příslušenství k odšťavňovačům



Příslušenství k odšťavňovači vám umožní připravovat čerstvou domácí pomerančovou šťávu každý den. Samootáčecí systém využívá optimální rychlost pro rychlé a snadné odšťavňování. Již není třeba žádné lisování.

Sítka umožňující rychlé čištění

Díky inovativní technologii neuváznou tak snadno v mikrosítku kousky vláken z ovoce a zeleniny. Sítko lze navíc rychle omýt běžnou houbičkou.

Receptář



Můžete použít receptář plný inspirujících nápadů pro každodenní přípravu šťáv.

Samootáčecí systém

Samootáčecí systém pro odšťavňování citrusů bez námahy

Hladký povrch a snadné čištění

Hladký povrch a snadno čistitelné materiály

Části lze mýt v myčce



Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky

Hubička

Odšťavňujete-li nejradyji přímo do sklenice, použijte hubičku z příslušenství odšťavňovače Philips, která zabráni postříkání pracovní plochy šťávou.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Specifikace provedení

Materiál krytu: Plastový
Barva(y): Černá
Materiál víka: SAN
Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PP
Materiál hubičky: Nerezová ocel

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano
Bezpečnostní svorky: Ano
Receptář: Ano
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Nastavení rychlosti: 2

Technické údaje

Spotřeba: 700 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka kabelu: 1 m

Nádoba na dužninu: 1,6 l
Průměr plnicí trubice: 80 mm
Kapacita džbánu na džus: 1500 ml

Příslušenství

Džbán na šťávu: Ano
Hubička: Ano

Rozměry

Hmotnost výrobku: 5,2 kg

