

# PHILIPS

Odšťavňovač

Avance Collection

900 W

Systém QuickClean

2,5 l, trubice XXL

Drip stop, lis na citrusy

HR1870/70



## Maximum šťávy. Minimum námahy.

Připravte o 10 % více šťávy\* a snadno opláchněte!

Odšťavňovač Philips kolekce Avance s designem s převráceným sítkem vymáčkne každou kapku z ovoce a zeleniny. Díky technologii QuickClean čištění odšťavňovače nebylo nikdy jednodušší.

### Vymáčká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Získejte o 10 % více šťávy
- Vytvořte najednou až 2,5 litru šťávy
- Odšťavňování i nejodolnějších surovin – 900 W
- Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
- 2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
- Příslušenství k odšťavňovačům

### Rychlé a snadné čištění

- Technologie QuickClean s hladkým sítkem
- Funkce předčištění odstraní nežádoucí vlákna
- Ze sítka s hladkým povrchem snadno odstraníte vlákna
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Všechny části lze mýt v myčce

### Snadné použití

- Rychlé a snadné sestavení všech dílů

# Přednosti

## O 10 % více šťávy



Díky inovativnímu systému extrakce šťávy s obráceným sítkem dostane odšťavňovač z ovoce a zeleniny každou kapku a vznikne záplava šťávy. Můžete získat až o 10 % více šťávy v porovnání s jedničkou mezi odšťavňovači Philips, modelem HR1861.

## Vytvořte najednou 2,5 litru



Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy s převráceným sítkem je tento odšťavňovač schopný získat až o 10 % šťávy více.\* A v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

## 900 W

Silný 900W motor umožní odšťavňování i nejobtížnějších surovin.

## Plnicí trubice XXL



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

## Dvě rychlosti



2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

## Příslušenství k odšťavňovačům



Příslušenství k odšťavňovači vám umožní připravovat čerstvou domácí pomerančovou šťávu každý den. Samootáčecí systém využívá optimální rychlost pro rychlé a snadné odšťavňování. Již není třeba žádné lisování.

## Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění je nyní stejně snadné jako oplachování, to vše díky funkci předčištění a hladkému sítku QuickClean.

## Funkce předčištění



Odšťavňovač Philips je první odstředivý odšťavňovač na trhu vybavený funkcí předběžného čištění. Když nalijete vodu do

pěchovače, můžete v přístroji vytvořit vodní fontánu, která omýje nežádoucí vlákna z víka a usnadňuje čištění sítka.

## Hladké sítko QuickClean



V běžném sítku uvízne mnoho dužninových vláken, která je velmi obtížné odstranit. To však není případ hladkého sítka QuickClean odšťavňovače Philips, protože povrchy sítka jsou hladké. Po předběžném čištění můžete zbývající vlákna snadno odstranit pomocí běžného kuchyňského kartáčku. Celý odšťavňovač lze nyní vyčistit během necelé minuty!

## Integrovaná nádoba na dužninu



Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

## Lze umístit do myčky



Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

# Specifikace

## Specifikace provedení

Barva(y): Černá

## Obecné specifikace

Dvě rychlosti: Ano

Drip stop: Ano

## Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Kapacita: 2,5 l

## Příslušenství

Hubička: Ano

## Snadné čištění

Příslušenství lze mýt v myčce: Ano

Systém Quickclean: Ano

