

# PHILIPS

Lėtaeigė  
sulčiaspaudė

Avance Collection

200 W

1,5 l

Lėtaeigė sulčiaspaudė

HR1880/00



## Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai pastangų

Puikiai tinka ir minkštiems vaisiams, ir kietoms daržovėms

Su šioje sulčiaspaudėje naudojama švelnus spaudimo technologija išspausite sultis, kuriose gausu vitaminų ir maistingų medžiagų! Tvirtas variklis leidžia spausti minkštus vaisius ir kietas daržoves. Mėgaukitės sveikomis ir skaniomis namuose paruoštomis sultimis kiekvieną dieną!

### **Puikiai tinka minkštiems vaisiams**

- Puikus sulčių skonis ir kokybė su koncentruota tekstūra
- Lašėjimo sustabdymo sistema integruota snapelyje

### **Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą**

- Tvirtas variklis, kad sultis būtų galima spausti nesustojant 30 min.
- 0 % BPA

### **Tvirtos konstrukcijos**

- Dėl stipraus variklio galima spausti kietiausias daržoves
- Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje
- Tylus variklis

# Ypatybės

## Puikiai tinka minkštiems vaisiams



Dėl naudojamos švelnaus spaudimo technologijos iš minkštų vaisių ir daržovių, pvz., pomidorų, granatų ar vynuogių, išspausite puikaus skonio sultis, kuriose gausu vitaminų ir maistingų medžiagų.

## Lašėjimo sustabdymas



Užtikrinkite, kad jūsų virtuvės stalas visada būtų švarus, net kai baigėte spausti sultis. Lašėjimo sustabdymas užtikrina, kad ant stalo nenukristų nė vienas lašelis.

## Spauskite sultis nesustodami 30 min.



Naudodamiesi sulčiaspaude nepertraukiamai galite spausti didelį vaisių ir daržovių kiekį 30 min. Sultis su 1,5 l ąsočiu patiekti itin lengva.

## Be bisfenolio A (BPA)




0 % BPA

## Tvirtos konstrukcijos



Tyliai veikiantis ir patikimas variklis leis išspausti iš vaisių ir daržovių didžiausią sulčių kiekį. Jis toks galingas, kad gali apdoroti net kietas daržoves, pvz., morkas ir burokėlius.

## Tylus variklis



Dėl tyliai veikiančio variklio, sulčiaspaude galite naudotis bet kuriuo metu ir netrukdyti šalia esantiems žmonėms.

## Galima plauti indaplovėje



Kad plauti būtų lengviau ir greičiau, visas nuimamas dalis galima saugiai plauti indaplovėje.

# Specifikacijos

## Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: Neslystančios kojelės

## Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,5 m

Dažnis: 50 Hz

Maitinimas: 200 W

Įtampa: 220 V

Ąsočio talpa: 1,5 l

Tirščių indo talpa: 1,5 l

## Konstrukcija

Spalva: Juoda

## Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: „Tritan“ (TM) plastikas

