

PHILIPS

Wyciskarka do soku

Avance Collection

Cichy i niezawodny silnik

Maksymalna ilość soku,
minimum wysiłku

Wyciskarka wolnoobrotowa

HR1880/01



Maksymalna ilość soku przy minimalnym wysiłku

Idealna do miękkich owoców, wykonana z myślą o twardych warzywach

Dzięki tej wyciskarce do soków wyposażonej w technologię powolnego wyciskania można teraz uzyskać sok pełen witamin i składników odżywczych. Ponadto solidny silnik umożliwia wyciskanie zarówno miękkich owoców, jak i twardych warzyw. Pij zdrowy i smaczny domowy sok każdego dnia!

Idealna do miękkich owoców

- Doskonały smak i wysoka jakość soku dzięki odpowiedniej konsystencji
- Blokada kapania wbudowana w dziobek

Wyciśnij ostatnią kroplę soku z owoców i warzyw

- 0% BPA
- Solidny silnik umożliwiający nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut

Solidna konstrukcja

- Wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce
- Możliwość wyciskania najtwardszych warzyw dzięki mocnemu silnikowi
- Cicho pracujący silnik

Zalety

Blokada kapania



Po zakończeniu wyciskania soku blat kuchenny zawsze pozostaje czysty. Blokada kapania zapobiega spływaniu soku na stół.

Nie zawiera bisfenolu A



0% BPA

Można myć w zmywarce



Wszystkie zdejmowane elementy można bezpiecznie myć w zmywarce, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.

Idealna do miękkich owoców



Dzięki technologii powolnego wyciskania można przygotować pyszny sok pełen wartości odżywczych z miękkich owoców, takich jak granaty, winogrona czy pomidory.

Nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut



Wyciskarka do soków umożliwia wyciskanie dużych ilości owoców i warzyw przez 30 minut bez przerwy. Dzięki dzbankowi o pojemności 1,5 l podawanie soku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Solidna konstrukcja

Cichy i niezawodny silnik umożliwia wyciśnięcie maksymalnej ilości soku z owoców i warzyw. Moc silnika jest na tyle duża, że można bez problemu przetwarzać twarde warzywa, takie jak marchew czy buraki.

Cicho pracujący silnik

Cicha praca silnika pozwala korzystać z wyciskarki o dowolnej porze dnia — nie będzie ona przeszkadzać innym domownikom.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Stopy antypoślizgowe

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,5 m

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 200 W

Napięcie: 220 V

Pojemność dzbanka: 1,5 L

Pojemność pojemnika na miąższ: 1,5 L

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał korpusu: Tworzywo Tritan (TM)

