

PHILIPS

Storcător prin
presare la rece

Avance Collection

200 W

1,5 l

Storcător de fructe cu viteză
mică

HR1880/01



Suc maxim. Efort minim

Ideal pentru fructele moi, conceput pentru legumele tari

Cu acest storcător și tehnologia sa delicată de stoarcere, poți extrage acum suc plin de vitamine și nutrienți! Grație motorului său robust, poate procesa fructe moi și legume tari. Savurează un suc sănătos și gustos preparat acasă în orice zi!

Ideal pentru fructe moi

- Gust, calitate excepțională și o textură concentrată
- Sistem anti-picurare integrat în gura de scurgere

Stoarcă până la ultima picătură din fructe și legume

- 0% BPA
- Motor robust construit să stoarcă în mod continuu timp de 30 min

Construit robust

- Toate piesele detașabile pot fi spălate în mașina de spălat vase
- Construit să stoarcă cele mai tari legume, grație motorului puternic
- Motor silențios

Repere

Anti-picurare



Menține curățenia blatului de bucătărie chiar și atunci când pregătești suc. Sistemul anti-picurare împiedică sucul să se scurgă pe masă.

Fără BPA



0% BPA

Lavabil în mașina de spălat vase



Pentru o curățare mai ușoară și mai rapidă, toate piesele detașabile se pot curăța în siguranță în mașina de spălat vase.

Ideal pentru fructe moi



Mulțumită tehnologiei de stoarcere delicată, poți face suc delicios care îți va oferi un nivel ridicat de valori nutriționale din fructe moi, precum roșii, rodii și struguri.

Stoarcă continuu timp de 30 min



Acest storcător îți permite să storci o cantitate mare de fructe și legume, continuu timp de 30 minute. Mulțumită vasului de 1,5 l, servirea întregii cantități de suc nu a fost niciodată mai ușoară.

Construit robust

Acest motor silențios și fiabil îți va permite să extragi conținutul maxim de suc din fructe și legume. Este atât de puternic încât poți procesa cu ușurință legumele tari, precum morcovii și rădăcinile de sfeclă.

Motor silențios

Acest motor silențios îți va permite să utilizezi storcătorul de fructe în orice moment al zilei, fără a deranja persoanele din jurul tău.

Specificații

Specificații generale

Caracteristicile produsului: Sistem anti-alunecare

Specificații tehnice

Lungime cablu: 1,5 m

Frecvență: 50 Hz

Alimentare: 200 W

Tensiune: 220 V

Capacitate vas: 1,5 l

Capacitate recipient pentru pulă: 1,5 l

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material corp principal: Plastic Tritan (TM)

