



#### Wyciskarka do soku

- Cichy i niezawodny silnik
- Maksymalna ilość soku, minimum wysiłku
- Wyciskarka wolnoobrotowa

HR1880/01

## Maksymalna ilość soku przy minimalnym wysiłku

Idealna do miękkich owoców, wykonana z myślą o twardych warzywach

Dzięki tej wyciskarce do soków wyposażonej w technologię powolnego wyciskania można teraz uzyskać sok pełen witamin i składników odżywczych. Ponadto solidny silnik umożliwia wyciskanie zarówno miękkich owoców, jak i twardych warzyw. Pij zdrowy i smaczny domowy sok każdego dnia!

#### Korzyści

##### Idealna do miękkich owoców

- Blokada kapania wbudowana w dziobek
- Doskonały smak i wysoka jakość soku dzięki odpowiedniej konsystencji

##### Wyciśnij ostatnią kroplę soku z owoców i warzyw

- 0% BPA
- Solidny silnik umożliwiający nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut

##### Solidna konstrukcja

- Wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce
- Możliwość wyciskania najtwardszych warzyw dzięki mocnemu silnikowi
- Cicho pracujący silnik

**PHILIPS**

## Cechy

### Blokada kapania



Po zakończeniu wyciskania soku blat kuchenny zawsze pozostaje czysty. Blokada kapania zapobiega spływaniu soku na stół.

### Nie zawiera bisfenolu A



### Można myć w zmywarce



Wszystkie zdejmowane elementy można bezpiecznie myć w zmywarce, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.

### Idealna do miękkich owoców



Dzięki technologii powolnego wyciskania można przygotować pyszny sok pełen wartości odżywczych z miękkich owoców, takich jak granaty, winogrona czy pomidory.

### Nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut



Wyciskarka do soków umożliwia wyciskanie dużych ilości owoców i warzyw przez 30 minut bez przerwy. Dzięki dzbankowi o pojemności 1,5 l podawanie soku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

### Solidna konstrukcja

Cichy i niezawodny silnik umożliwia wyciśnięcie maksymalnej ilości soku z owoców i warzyw. Moc silnika jest na tyle duża, że można bez problemu przetwarzać twarde warzywa, takie jak marchew czy buraki.

### Cicho pracujący silnik

Cicha praca silnika pozwala korzystać z wyciskarki o dowolnej porze dnia — nie będzie ona przeszkadzać innym domownikom.

## Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

### Informacje ogólne

Charakterystyka produktu Stopy antypoślizgowe

### Dane techniczne

Długość przewodu 1,5 m  
Częstotliwość 50 Hz  
Moc 200 W  
Napięcie 220 V  
Pojemność dzbanka 1,5 L  
Pojemność pojemnika na miąższ 1,5 L

### Wzornictwo

Kolor Czarny

### Wykończenie

Materiał korpusu Tworzywo Tritan (TM)

### Wymiary opakowania

Wysokość 37,50 cm  
Szerokość 24,00 cm  
Głębokość 46,50 cm  
Waga netto 7,44 kg  
Waga brutto 9,37 kg  
EAN 08710103708070  
Liczba produktów w zestawie 1  
Kraj pochodzenia CN  
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS) 850940

Avance Collection

Karton zewnętrzny

Długość 49,50 cm  
Szerokość 47,50 cm  
Wysokość 39,00 cm  
Waga brutto 19,56 kg

EAN  
Liczba opakowań  
konsumenckich

18710103708077  
2



Dane wkrótce ulegną  
zmianie  
2018, Październik 28  
Version: 4.0.1  
EAN: 08710103708070

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com](http://www.philips.com)