

PHILIPS

Råsaftcentrifug

Robust Collection

1 200 W

2 l

XXL-rör



HR1881/00



Köksredskap med lång livslängd

Pressa ut mer juice ur grönsaker och frukt

Med den här kraftfulla råsaftcentrifugen får du ännu mer färsk juice, eftersom den pressar ut varenda droppe ur frukt och grönsaker. Den här råsaftcentrifugen ingår i Robust-kollektionen – en serie slitstarka köksredskap som gör matlagningen till ett rent nöje.

Robust konstruktion

- Stabilt metallhölje
- Energieffektiv 1 200 W motor
- 15 års motorgaranti

Det nödvändiga – fulländat

- Micromesh-filter i rostfritt stål
- Stabil låsarm för maximal säkerhet
- Extra stort inmatningsrör för hela frukter
- Pip med droppstoppläge – höjs för att förhindra dropp
- Två hastigheter för mjuka och hårda ingredienser
- Ytor som är lätta att rengöra och löstagbara delar som kan maskindiskas

Teknik – på rätt ställe

- Micromesh-filter med högextraherande räfflor för mer juice

Funktioner

Extra stort inmatningsrör



Det extra stora inmatningsröret på 90 mm gör det möjligt att göra juice av stora frukter och grönsaker som äpplen, morötter och rödbetor utan att du behöver stycka dem först.

Micromesh-filtrer



Det unika micromesh-filtret i rostfritt stål har högextraherande räfflor som pressar ur varenda droppe och ger dig mer juice.

Pip med droppstoppläge



När det är i höjt läge hindrar droppstoppett att juicen droppar på arbetsytan. Droppstoppett är mycket enkelt att rengöra eftersom det är löstagbart och tillverkat av material som kan maskindiskas.

Utökad produktgaranti



15 års garanti på motorn ges vid registrering inom tre månader efter köpet.

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter
Receptbok
Inbyggd sladdförvaring
Säkerhetsspännen
Hastighetsinställning: 2
Droppstopp

Tillbehör

Cylindrisk rengöringsborste
Rengöringsborste
Juicekanna

Designspecifikationer

Material, hölje: Formgjutet aluminium
Lock, material: SAN
Material, fruktköttsbehållare och presskloss: PP
Pip, material: Rostfritt stål
Material, kanna: SAN-kanna och PP-lock
Färg(er): Aluminium och stengrå

Tekniska specifikationer

Fruktköttsbehållare: 2 L
Inmatningsrör, diam.: 90 mm
Frekvens: 50/60 Hz
Effekt: 1200 W
Spänning: 220-240 V
Sladdlängd: 1,2 m
Juicekanna, kapacitet: 1 500 ml

Mått

Förpackningsstorlek (B x H x D):
41,0 x 54,5 x 26,9
Produktvikt: 6,9 kg
Vikt inkl. förpackning: 8,37 kg

Enkel att rengöra

Tillbehör som kan maskindiskas

Garanti

Utökad garanti: 5 års produktgaranti och 15 års motorgaranti

Hållbarhet

Tillverkad av återvunnet material: 11 %
Återvunnet material: 89 %
Strömförbrukning i standbyläge: 0 W

