

PHILIPS

Storcător de fructe
prin presare la rece

Viva Collection

Tub XL de 70 mm

Curățare rapidă, în 90 s

Carte de rețete

Asamblare ușoară



HR1889/70



Suplimentul tău zilnic nutritiv în doar 1 minut

Storcere sănătoasă și ușoară a fructelor și a legumelor, în fiecare zi

Bea-ți doza zilnică de suc sănătos. Storcătorul prin presare la rece Philips este aparatul perfect de obținut sucuri. Acest storcător lent dispune de un tub de alimentare XL, care îți permite să storci fructe și legume întregi, inclusiv legume cu frunze. Poate fi curățat prin clătire în doar 90 de secunde.

Tub de alimentare XL

- Tub de alimentare cu deschidere largă, de 70 mm

Poate fi curățat prin clătire în doar 90 de secunde

- Piese detașabile pot fi spălate și în mașina de spălat vase
- Tehnologie QuickClean cu microșită ușor de curățat
- Cu sistem anti-picurare pentru a păstra blatul de bucătărie curat

Eliberează mai mulți nutrienți din fructe și legume

- O aplicație sănătoasă pentru rețete de sucuri delicioase
- Storce toate fructele preferate, inclusiv rodii

Proiectat cu stil pentru păstrare pe blatul de bucătărie

- Depozitare compactă a recipientului pentru pulpă în vasul de colectare a sucului
- Design modern, subțire, pentru un aparat mereu la îndemână

Repere

Aplicație cu rețete pline de inspirație



Descarcă aplicația gratuită Philips Healthy Drinks. Conține o mulțime de rețete de sucuri delicioase și pline de inspirație. De la cure de detoxifiere la sucuri energizante și chiar sucuri care te ajută să dormi liniștit. Cu informații nutriționale detaliate.

Tehnologie prin presare la rece



Eliberează potențialul nutrițional al fructelor cu o capacitate de extragere de până la 80 %*. Un storcător lent excelent pentru legumele cu frunze.

Tub de alimentare XL



Economisește timp și începe să prepari suc mai rapid. Majoritatea fructelor și legumelor nu mai trebuie tăiate pentru a fi procesate de acest storcător. Nu trebuie decât să le introduci în tubul de alimentare XL de 70 mm și să savurezi o doză mărită de substanțe nutritive în fiecare zi.

Depozitare compactă

Depozitare compactă a recipientului pentru pulpă în vasul de colectare a sucului

Componente lavabile în mașină



Grație designului unic, poți asambla rapid noul storcător prin presare la rece și poți începe imediat utilizarea. Este totodată ușor de demontat și rapid de curățat. Toate piesele

detașabile pot fi curățate sigur în mașina de spălat vase, ceea ce ușurează curățarea după utilizarea zilnică.

Curăță aparatul în 90 de secunde



Cu tehnologie QuickClean, care include microsita noastră ușor de curățat. Toate piesele sunt ușor de demontat și de curățat.

Oprește picurarea



Blatul de bucătărie va rămâne curat grație sistemului anti-picurare integrat.

Design modern

Design modern, subțire, pentru un aparat mereu la îndemână

Specificații

Accesorii

Incluse: Vas, Carte de rețete

Țara de origine

Fabricat în: China

Specificații generale

Caracteristicile produsului: Lavabil în mașina de spălat vase, Compartiment pentru cablu integrat, Comutator pornit/oprit, Tub de alimentare XL, Curățare rapidă

Service

Garanție internațională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Consum de energie în modul stand-by:

<0,5 W

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificații tehnice

Capacitate recipient pentru pulă: 0,75 l

Lungime cablu: 1,05 m

Alimentare: 150 W

Tensiune: 220-240 V

Capacitate vas: 1 l

RPM: 100 RPM

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H):

440*185*395 mm

Dimensiunile produsului (L x l x H): 361,7 x

136,5 x 360,9 mm

Diametrul tubului de alimentare: 70 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg

Greutate produs: 4,4 kg

Design

Culoare: Alb, Negru/argintiu

Culoarea panoului de control: Negru

Finisaj

Materialul accesoriilor: Plastic

Material vas: Plastic

Material corp principal: Plastic

