

PHILIPS

Estrattore di succo
Microjuicer

Avance Collection

Tecnologia MicroMasticating

Bianco e beige



HR1894/80



Tutta la bontà contenuta nel tuo bicchiere MicroMasticating estrae fino al 90%* della frutta

L'innovativa tecnologia MicroMasticating di Philips è progettata per estrarre il massimo da ogni singolo pezzo di frutta e verdura. Dopo la spremitura, tutti i componenti possono essere risciacquati in 1 solo minuto grazie al design senza setaccio.

Estrai tutta la bontà da frutta e verdura

- MicroMasticating estrae fino al 90%* della frutta
- Estrai il succo dai tuoi prodotti preferiti, inclusi banane e mango.
- Includi foglie, erbe e frutta secca nelle tue bevande
- Funzione pre-clean per spremere le ultime gocce di succo

Pulizia dell'estrattore con il solo risciacquo

- Facile da estrarre e pulire senza utensili da cucina.
- Design senza setaccio esclusivo per la pulizia in meno di 1 minuto
- Sistema antigoccia innovativo per una cucina pulita

Pensato per essere riposto in cucina

- Estrattore sottile con tutte le parti integrate
- Centrifuga direttamente nel tuo bicchiere
- Ricettario incluso
- Le parti rimovibili possono essere conservate nel contenitore polpa



In evidenza

Tecnologia MicroMasticating



Frutta e verdura sono costituite da svariate migliaia di cellule che contengono succo, vitamine e altre sostanze nutritive importanti. L'innovativa tecnologia MicroMasticating di Philips è progettata per aprire le cellule e ottenere il massimo dai tuoi ingredienti preferiti, trasferendo fino al 90%* della frutta nel bicchiere, senza sprechi.

Dalla frutta più morbida alla verdura più dura



Prepara deliziosi succhi con la frutta più morbida e la verdura più dura. Puoi estrarre il succo in tutte le tue combinazioni preferite e utilizzare questo prodotto anche per quegli ingredienti ricchi di amido da cui di solito è difficile estrarre il succo, come banane o mango.

Foglie, erbe e frutta secca



Le foglie e le erbe ricche di fibre sono anch'esse ingredienti eccellenti per succhi salutari e possono essere inserite in questo apparecchio. Grano, spinaci e molti altri ingredienti possono essere un'aggiunta salutare ai tuoi succhi quotidiani grazie alla tecnologia MicroMasticating. Puoi anche

utilizzare alcuni tipi di frutta a guscio, ad esempio le mandorle per preparare il latte di mandorle.

Funzione pre-clean



La funzione pre-clean è un programma speciale che estrae le ultime gocce di succo dall'estrattore mentre esegue la pulizia della parte interna dell'apparecchio. Questo ti aiuterà a ottenere il meglio dalla tua frutta e dalla tua verdura e a evitare sprechi di succhi durante il processo di pulizia.

QuickClean in 1 minuto



Con parti facili da estrarre e senza bordi, questo estrattore può essere pulito velocemente utilizzando unicamente l'acqua del rubinetto. Poiché non ci sono bordi affilati, le fibre o le particelle di ingredienti vengono rimosse in pochi secondi.

Design senza setaccio



Il nostro esclusivo design senza setaccio consente al succo di fluire senza ostacoli nel bicchiere attraverso un filtro che rimuove le particelle indesiderate ed è così facile da pulire che non necessita di spazzole apposite.

Antigoccia innovativo



Totalmente integrato, il sistema antigoccia ti permette di interrompere l'utilizzo dell'apparecchio tra una sessione e l'altra mantenendo pulita la tua cucina. Spingi il beccuccio d'uscita del succo e quest'ultimo smetterà di fluire senza bagnarti le dita.

Design sottile



Il design ottimizzato con 11 cm di larghezza ti consente di tenere l'estrattore sempre sul piano di lavoro, pronto per funzionare in qualsiasi momento. Anche per la conservazione necessita di poco spazio perché ha tutte le parti integrate, non ci sono componenti esterni da aggiungere.



IF DESIGN AWARD

Prodotti e progetti, concetti e molto altro, vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai più importanti nomi del design. Ogni anno, l'IF International Forum Design GmbH organizza uno dei più famosi e autorevoli concorsi di design al mondo: l'IF DESIGN AWARD. Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in tutto il mondo, l'IF DESIGN AWARD ospita ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti da 70 paesi.

Specifiche

Accessori

In dotazione: Ricettario

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in lavastoviglie, Piedini antiscivolo, Interruttore accensione/spengimento, Blocco di sicurezza, QuickClean

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati
Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità vaso: 1 L
Capacità contenitore polpa: 1 L
Lunghezza cavo: 1 m

Frequenza: 50-60 Hz

Potenza: 200 W

Voltaggio: 220-240 V

Design

Colore: Bianco e beige

Rifiniture

Materiale accessori: Blocco di sicurezza in metallo

Materiale del corpo principale: Plastica

Materiale del contenitore degli scarti: Plastica

