

PHILIPS

Extracteur de jus

Avance Collection

Technologie MicroMasticating

Gris métallisé

Indications par LED

Filtre supplémentaire



HR1897/30



Un déferlement de vitamines dans votre verre MicroMasticating conserve jusqu'à 90 %* du fruit

La technologie innovante Philips MicroMasticating écrase les particules de vos fruits et légumes afin d'en extraire un maximum de jus. Après utilisation, vous pouvez rincer toutes les pièces pour les nettoyer en 1 minute grâce à un design sans tamis.

Récupérez tous les bienfaits des fruits et légumes

- MicroMasticating conserve jusqu'à 90 %* du fruit
- Pressez tous vos fruits préférés, même les bananes et les mangues
- Intégrez des feuilles, des légumes verts et des noix dans vos boissons
- La fonction de pré-nettoyage récupère les dernières gouttes de jus

Enfin un extracteur de jus que l'on peut nettoyer en rinçant

- Facile à détacher et à nettoyer sans aucun ustensile de cuisine
- Design sans tamis pour un nettoyage en moins d'une minute
- Système stop-gouttes innovant pour garder votre plan de travail propre
- Indications par LED pour le remontage de l'appareil

Pensé avec soin pour votre cuisine

- Extracteur de jus compact et intégré
- Jus versé directement dans votre verre
- Livre de recettes originales inclus
- Pièces amovibles à ranger dans le réservoir à pulpe



Points forts

Technologie MicroMasticating



Les fruits et les légumes sont composés de milliers de cellules contenant du jus, des vitamines et d'autres nutriments essentiels. La technologie MicroMasticating innovante de Philips est conçue pour ouvrir les cellules afin d'extraire le maximum de contenu de vos ingrédients préférés. Ainsi jusqu'à 90 %* de vos fruits finissent dans votre verre, au lieu du bac à déchets.

Fruits tendres comme légumes durs



Préparez des jus sains et délicieux à partir de fruits tendres comme de légumes durs. Vous pouvez réaliser tous vos mélanges favoris, et même utiliser des ingrédients riches en amidon tels que les bananes ou les mangues, dont il est normalement très difficile d'extraire le jus.

Feuilles, légumes verts et noix



L'appareil est capable d'extraire le jus des feuilles et légumes verts. Riches en fibres, ils sont d'excellents ingrédients pour les jus santé. La technologie MicroMasticating vous permet d'intégrer de l'herbe de blé, des épinards et bien d'autres plantes à vos jus quotidiens.

Vous pouvez même utiliser certains types de fruits à coque telles que les amandes pour préparer du lait d'amande.

Fonction de pré-nettoyage



La fonction de pré-nettoyage est un programme spécial qui permet de récupérer les dernières gouttes de jus de l'appareil tout en le nettoyant. Vous recueillez ainsi le meilleur de vos fruits et légumes en évitant de perdre du jus lors du processus de nettoyage.

Nettoyage rapide en une minute



Avec son design aux pièces lisses faciles à démonter, cet extracteur de jus se nettoie rapidement sous l'eau du robinet. L'absence d'angles permet de rincer les fibres et autres résidus en quelques secondes.

Design sans tamis



Unique en son genre, notre design sans filtre permet au jus de s'écouler facilement dans votre verre après être passé par un filtre qui retient tous les éléments indésirables. Il est si facile à nettoyer que vous n'aurez pas besoin de brosse.

Système stop-gouttes innovant



Le système stop-gouttes entièrement intégré vous permet d'effectuer des pauses entre deux préparations de jus tout en maintenant la propreté de votre plan de travail. Il vous suffit d'appuyer sur la partie inférieure du bec verseur pour stopper l'écoulement du jus sans vous mouiller les doigts.

Indications par LED



Les LED communiquent des informations lors de l'utilisation de l'extracteur de jus. Elles vous indiquent quand l'appareil remonté est prêt à fonctionner de nouveau et si les pièces sont bien en place, car votre sécurité est capitale.



IF DESIGN AWARD

Les produits, projets, concepts, etc. récompensés par un iF Award sont sélectionnés par des grands noms du design. Tous les ans, l'iF International Forum Design GmbH organise l'un des concours de design les plus renommés et respectés : l'iF DESIGN AWARD. Reconnu comme un symbole d'excellence dans le monde entier, l'iF DESIGN AWARD reçoit plus de 5 000 soumissions provenant de 70 pays tous les ans.

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Filtre, Verseuse, Livret de recettes

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Compatible lave-vaisselle, Pieds antidérapants, Bouton marche/arrêt, Verrouillage de sécurité, QuickClean

Design

Couleur: Gris métallisé

Finition

Matériau des accessoires: Verrouillage de sécurité métallique

Matériau du bol: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Matériau du bac à déchets: Plastique

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1 l

Capacité du réservoir à pulpe: 1 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 200 W

Tension: 220-240 volt

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

