

# PHILIPS

## Máy ép chậm

### Avance Collection

Công nghệ MicroMasticating

Xám

Phản hồi bằng đèn LED

Bộ lọc bổ sung



HR1897/30



## Chiết xuất đến 90% dưỡng chất trong rau củ quả

Công nghệ MicroMasticating chiết xuất đến 90%\* dưỡng chất trong rau củ quả

Công nghệ MicroMasticating giúp vắt được nhiều dinh dưỡng nhất từ các loại nguyên liệu rau củ và trái cây. Sau khi ép nước, bạn có thể rửa sạch tất cả các bộ phận của máy trong 1 phút nhờ có thiết kế không lưới.

### Ép tất cả các dưỡng chất từ rau và trái cây

- MicroMasticating chiết xuất đến 90%\* dưỡng chất trong rau củ quả
- Ép tất cả các loại trái cây yêu thích của bạn, gồm cả chuối và xoài
- Đưa lá, rau xanh và các loại hạt vào đồ uống của bạn
- Chức năng Pre-clean làm sạch máy hoàn hảo

### Một máy ép trái cây mà bạn có thể rửa sạch mọi bộ phận

- Dễ dàng tháo rời và rửa sạch mà không cần bất kỳ công cụ làm bếp nào
- Thiết kế không lưới độc đáo để lau sạch trong chưa đầy 1 phút
- Chức năng ngăn rỉ nước cải tiến giúp cho mặt bếp luôn sạch
- Đèn LED sẽ phản hồi sau khi bạn lắp lại

### Được thiết kế đặc biệt phù hợp với không gian bếp

- Một máy ép trái cây có kiểu dáng mỏng với tất cả các bộ phận đã được tích hợp
- Ép nước trái cây trực tiếp vào ly của bạn
- Đính kèm sách công thức truyền cảm hứng
- Có thể cất các bộ phận rời trong ngăn chứa vỏ và xơ



# Những nét chính

## Công nghệ MicroMasticating



Trái cây và rau củ có hàng ngàn tế bào chứa nước, vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Công nghệ MicroMasticating cải tiến của Philips được thiết kế để ép dưỡng chất trong tế bào giúp vắt được đến 90%\* trái cây vào cốc, không để bị lãng phí.

## Từ trái cây mềm đến rau củ cứng



Đem đến nước ép ngon tốt cho sức khỏe từ những loại trái cây mềm và các loại rau củ cứng. Bạn có thể ép kết hợp tất cả các loại yêu thích và sử dụng sản phẩm này ngay cả đối với những thành phần có chứa tinh bột đặc biệt thường rất khó để ép như chuối hoặc xoài.</>

## Lá, rau xanh và các loại hạt



Lá và rau xanh với nhiều chất xơ cũng là những nguyên liệu tuyệt vời cho làm các loại nước ép tốt cho sức khỏe và tất cả đều có thể xử lý được bằng máy ép này. Rau mầm lúa mạch, rau bina và nhiều loại khác có thể là một bổ sung quan trọng cho sức khỏe của bạn làm các loại nước ép hàng ngày bằng công nghệ MicroMasticating. Thậm chí là bạn còn có thể sử dụng một số loại hạt như hạnh nhân để làm sữa hạnh nhân.

## Chức năng làm sạch trước



Chức năng làm sạch trước là một chương trình đặc biệt để ép đến giọt cuối cùng khỏi máy ép trong khi cùng lúc làm sạch bên trong sản phẩm. Chức năng này giúp bạn thu được những phần tốt nhất từ các loại trái cây và rau quả, tránh lãng phí nước ép quý giá trong quá trình làm sạch.

## QuickClean trong 1 phút



Với thiết kế dễ dàng tháo rời và các bộ phận không có vành, có thể nhanh chóng làm sạch máy ép trái cây này bằng nước máy. Vì không có cạnh sắc, chất xơ hoặc hạt của các nguyên liệu sẽ được rửa sạch trong vài giây.

## Thiết kế không lưới



Thiết kế không lưới độc đáo của chúng tôi cho phép nước ép chảy liên mạch vào ly của bạn qua một bộ lọc nhằm loại bỏ bất kỳ phần nào không mong muốn khỏi nước ép và rất dễ dàng để làm sạch mà bạn không cần bất kỳ loại cọ rửa nào.

## Chức năng ngăn rỉ nước cải tiến



Chức năng ngăn rỉ nước được tích hợp đầy đủ cho phép bạn dừng lại khi đang ép và luôn giữ cho mặt bếp sạch sẽ. Chỉ cần đẩy phía dưới đầu ra của nước ép và không bị ướt tay, nước ép sẽ dừng chảy.

## Phản hồi bằng đèn LED



Đèn LED sẽ phản hồi khi bạn vận hành máy ép trái cây này. Sau khi lắp lại, bạn sẽ biết khi nào sản phẩm đã sẵn sàng ép lại hoặc bạn vẫn cần phải đúng các bộ phận. Luôn đảm bảo mọi thứ được an toàn cho bạn.



## GIẢI THƯỜNG THIẾT KẾ iF

Các sản phẩm, dự án, khái niệm và nhiều thể loại khác giành được giải thưởng iF được lựa chọn bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kế. Hàng năm, Diễn đàn thiết kế quốc tế iF sẽ tổ chức một trong những cuộc thi thiết kế nổi tiếng nhất thế giới: GIẢI THƯỜNG THIẾT KẾ iF. Được công nhận là một biểu tượng thiết kế xuất sắc trên khắp thế giới, GIẢI THƯỜNG THIẾT KẾ iF nhận được hơn 5.000 bài đệ trình từ 70 quốc gia mỗi năm.

# Các thông số

## Phụ kiện

**Bao gồm:** Bộ lọc, Bình, Sách dạy nấu ăn

## Thông số chung

**Các tính năng sản phẩm:** Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, Chân chống trượt, Công tắc bật/tắt, Khóa an toàn, QuickClean (Làm sạch Nhanh)

## Thiết kế

**Màu sắc:** Xám ánh kim

## Hoàn thiện

**Vật liệu phụ kiện:** Khóa an toàn bằng kim loại

**Chất liệu vỏ:** Nhựa

**Vật liệu thân chính:** Nhựa

**Chất liệu ngăn chứa bã:** Nhựa

## Dịch vụ

**Bảo hành 2 năm toàn cầu**

## Bền vững

**Đóng gói:** Nguyên liệu tái chế > 90%

**Hướng dẫn sử dụng:** Giấy tái chế 100%

## Thông số kỹ thuật

**Dung tích cối:** 1 l

**Dung tích ngăn chứa vỏ và xơ:** 1 l

**Chiều dài dây:** 1 m

**Tần số:** 50-60 Hz

**Công suất:**

200 W

**Điện áp:** 220-240 V

## Nguồn gốc xuất xứ

**Được sản xuất tại:** Trung Quốc

