

PHILIPS

Sulčiaspaudė

Avance Collection

„QuickClean“

1000 V

XXL padavimo vamzdis



HR1918/80



Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka Iki 50 % daugiau skaidulų

Technologija „FiberBoost“. Pasirinkite norimos tekstūros sultis – paspausdami mygtuką galite rinktis nuo gaivių skaidrių iki kreminių sulčių, kurių sudėtyje yra iki 50 % daugiau skaidulų.

Pasirinkite norimą sulčių tekstūrą

- „FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

Išvalykite per 1 min. naudodami „QuickClean“ technologiją

- Lengvai išvalomas sietelis
- Įpilkite vandens ir greitai atlikite pirminį valymą
- Tirščiai natūraliai sukrenta į indą
- Lašėjimo sustabdymo funkcija, kad virtuvėje būtų švaru

Lengvai pasiruoškite šviežių sulčių

- XXL tiekimo vamzdis (80 mm)
- Tylesnis veikimas
- Galingas 1000 W variklis



Ypatybės

„Dripstop“



Dėl integruotos lašėjimo sustabdymo funkcijos galite bet kada pertraukti sulčių spaudimo procesą, tačiau jūsų stalas liks švarus. Tiesiog pasukite snapelį ir įjunkite lašėjimo sustabdymo funkciją.

Lengvai išvalomas sietelis



Sietelis yra poliruotas, todėl virtuvės kempinėle lengvai pašalinsite jame likusius likučius.

„FiberBoost“ technologija



Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio dizaino derinio galite paruošti daugiau arba mažiau skaidulų turinčias sultis, kad kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.

Tylesnis veikimas



Naujasis variklis skleidžia mažiau triukšmo ir vibracijų, todėl sulčių spaudimo procesas tapo daug tylesnis.

Pirminis valymas



Naudojant „Philips“ sukurtą unikalią pirminio valymo funkciją, baigę spausti, arba norėdami spausti kitokias sultis, galite greitai išskalauti sulčiaspaudę. Įpylę į stūmiklį vandens sukursite vandens fontaną ir lengvai pašalinsite nepageidaujamus likučius.

Visi tirščiai vienoje vietoje



Dėl apvalios formos, kur nėra sunkiai pasiekiamų vietų, visi likučiai surenkami tirščių inde.

XXL padavimo vamzdis



Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau. Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę. Tiesiog viską dėkite į 80 mm XXL tiekimo vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis maistinėmis medžiagomis.

Galingas 1000 W variklis



Dėl galingo 1000 W variklio galite spausti sultis net iš kietų vaisių ir daržovių.



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2017 m.

„iF“ apdovanojimų pelniusius gaminius, projektus, koncepcijas ir kt. renka žinomiausi dizaineriai. Kiekvienais metais „iF International Forum Design GmbH“ organizuoja vieną žinomiausių ir labiausiai vertinamų dizaino konkursų: „iF“ APDOVANOJIMĄ UŽ GAMINIO DIZAINĄ. Visame pasaulyje pripažintas aukščiausios kokybės dizaino simboliu „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ kiekvienais metais sulaukia daugiau nei 5000 parašų iš 70 šalių.

Specifikacijos

Priedai

Įtraukta: Ašotis, Receptų knygelė

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 2

Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, Integruota laido saugykla, Neslystančios kojelės, „QUICKClean“

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Techniniai duomenys

Ašočio talpa: 1 l

Tirščių indo talpa: 2,1 l

Maitinimo laido ilgis: 1 m

Maitinimas: 1000 W

Įtampa: 220–240 V

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 550 x 320 x 220 mm

Gaminio matmenys (IxPxA): 296 x 250 x 432 mm

Tiekimo vamzdžio skersmuo: 80 mm

Svoris su pakuote: 4,4 kg

Konstrukcija

Spalva: Balta

Apdaila

Sulčių ašočio medžiaga: SAN

Pagrindinio korpuso medžiaga: SAN plastikinis

