

PHILIPS

Sokowirówka

Avance Collection

QuickClean

1000 W

Bardzo duży otwór na produkty



HR1918/80



Świeży sok z miąższem, który lubisz Wybierz do 50% dodatkowego miąższu

Technologia FiberBoost pozwala wybrać konsystencję soku za pomocą przycisku — od orzeźwiającego, klarownego soku po bardziej kremowy z zawartością miąższu większą nawet o 50%.

Wybierz konsystencję soku

- Technologia FiberBoost — do 50% dodatkowego miąższu

Czyszczenie w ciągu 1 minuty dzięki technologii QuickClean

- Łatwe w czyszczeniu sitko
- Wlej wodę, aby szybko wykonać czyszczenie wstępne
- Miąższ naturalnie trafia do jednego pojemnika
- Blokada kapania zapewniająca czysty blat kuchenny

Wygodny sposób na świeży sok

- Otwór na produkty w rozmiarze XXL (80 mm)
- Cichsze działanie
- Silnik o dużej mocy 1000 W



Zalety

Blokada kapania



Zintegrowana blokada kapania pozwala przerwać wyciskanie soku i utrzymać blat w czystości. Aby uruchomić blokadę, wystarczy obrócić dziobek.

Łatwe w czyszczeniu sitko



Dzięki polerowanej powierzchni sitka można bardzo łatwo usunąć resztki za pomocą gąbki kuchennej.

Technologia FiberBoost




Technologia FiberBoost pozwala wybrać konsystencję soku za pomocą przycisku — od orzeźwiającego, klarownego soku po bardziej kremowy z zawartością miąższu większą nawet o 50%. Unikalne połączenie inteligentnego sterowania stałymi prędkościami z wyjątkową konstrukcją sitka umożliwia uzyskanie większej lub mniejszej ilości miąższu w soku, dzięki czemu każdy może cieszyć się sokiem przygotowanym tak, jak lubi.

Cichsze działanie



Nowy silnik ma niższy poziom hałasu i drgań, dzięki czemu zapewnia cichą pracę sokowirówki.

Wstępne czyszczenie



Opracowana przez firmę Philips wyjątkowa funkcja wstępnego czyszczenia pozwala na szybkie wyptukanie sokowirówki pomiędzy wyciskaniem różnych soków lub po zakończeniu wyciskania. Wlewanie wody do urządzenia za pomocą popychacza powoduje powstawanie swego rodzaju fontanny usuwającej wszelkie pozostałości.

Miąższ w jednym miejscu



Dzięki okrągłemu kształtowi bez zakamarków resztki gromadzą się w pojemniku na miąższ.

Bardzo duży otwór na produkty



Teraz możesz zaoszczędzić czas i szybciej wycisnąć soki — większość warzyw i owoców zmieści się w urządzeniu bez potrzeby krojenia. Wystarczy umieścić je w bardzo dużym otworze na produkty (80 mm) i można każdego dnia rozkoszować się pożywnym napojem!

Silnik o dużej mocy 1000 W



Wyciskaj sok z najtwardszych owoców i warzyw bez wysiłku dzięki silnikowi o dużej mocy 1000 W.



NAGRODA IF DESIGN AWARD 2017

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i koncepcje wybierane przez czołowe postacie w dziedzinie wzornictwa. Każdego roku iF International Forum Design GmbH organizuje jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa — iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym świecie jest uznawany za swoisty symbol doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do organizatorów napływa ponad 5 tysięcy zgłoszeń z około 70 krajów.

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Dzbaneł, Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 2

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe, QuickClean

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Pojemność dzbanka: 1 L

Pojemność pojemnika na miąższ: 2,1 L

Długość przewodu: 1 m

Moc: 1000 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

550 x 320 x 220 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

296 x 250 x 432 mm

Średnica otworu na produkty: 80 mm

Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg

Wzornictwo

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Materiał korpusu: Tworzywo SAN

