



Philips Avance Collection  
Centrifuga con FiberBoost

**QuickClean**

1100 W  
Tubo di alimentazione XXL



HR1921/20

## Succo fresco con le tue fibre preferite

Scegli fino al 50% in più di fibre

La tecnologia FiberBoost ti consente di scegliere la consistenza del succo che preferisci, semplicemente utilizzando un pulsante per selezionare un succo leggero e dissetante oppure un succo più denso con fino al 50% in più di fibra.

### **Scegli la consistenza del succo che preferisci**

- Tecnologia FiberBoost con fino al 50% in più di fibra

### **Pulizia in 1 minuto con la tecnologia QuickClean**

- Setaccio facile da pulire
- Riempire con acqua per un rapido pre-lavaggio
- La polpa cade all'interno di un recipiente
- Sistema antigoccia per un ripiano della cucina più pulito

### **Succhi freschi a portata di mano**

- Apertura XXL (80 mm)
- Potente motore da 1100 W
- Più silenzioso



# PHILIPS

## In evidenza

### Tecnologia FiberBoost



La tecnologia FiberBoost ti consente di scegliere la consistenza del succo che preferisci, semplicemente utilizzando un pulsante per selezionare un succo leggero e dissetante oppure un succo più denso con fino al 50% in più di fibra. La combinazione di velocità costanti controllate in modo intelligente e dell'esclusivo design del setaccio consente di ottenere più o meno fibra nel succo, per soddisfare le preferenze di tutta la famiglia.

### Setaccio facile da pulire




Grazie al setaccio liscio è facilissimo rimuovere eventuali residui con una spugna da cucina.

### Più silenzioso



Il nuovo motore presenta una riduzione della rumorosità e delle vibrazioni che rendono più silenzioso l'utilizzo dell'apparecchio.

### Pre-pulizia



L'esclusiva funzione di pre-lavaggio di Philips consente di pulire rapidamente la centrifuga tra succhi diversi o dopo l'estrazione. Versando acqua nella macchina, puoi creare un flusso d'acqua che rimuove i residui indesiderati.

### Tutta la polpa in un unico recipiente



Grazie alla forma arrotondata senza angoli e fessure i residui vengono raccolti nel contenitore per la polpa.

### Sistema antigocciolamento



Il sistema antigoccia integrato ti permette di interrompere l'utilizzo dell'apparecchio per mantenere pulito il piano della cucina. Per attivarlo è sufficiente ruotare il beccuccio.



### IF DESIGN AWARD 2017

Prodotti e progetti, concetti e molto altro, vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai più importanti nomi del design

Ogni anno, l'iF International Forum Design GmbH organizza uno dei più famosi e autorevoli concorsi di design al mondo: l'iF DESIGN AWARD. Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti da 70 paesi.

# Specifiche

## Accessori

- In dotazione: Caraffa, Ricettario

## Paese di origine

- Fabbricato in: Cina

## Caratteristiche generali

- Numero di impostazioni di velocità: 2
- Caratteristiche del prodotto: Lavabile in lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Piedini antiscivolo, QuickClean

## Servizio

- Garanzia internazionale di 2 anni

## Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

## Specifiche tecniche

- Capacità contenitore polpa: 2,1 L

- Lunghezza cavo: 1 m
- Assorbimento: 1100 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Capacità vaso: 1 L

## Peso e dimensioni

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 550 x 320 x 330 mm
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 296 x 250 x 432 mm
- Diametro dell'apertura di inserimento cibo: 80 mm
- Peso incluso imballaggio: 4,7 Kg

## Design

- Colore: Metallo

## Rifiniture

- Materiale contenitore: SAN
- Materiale del corpo principale: Metallo



Data di rilascio  
2018-05-29

Versione: 4.3.1

EAN: 08 71010 37773 66

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)