



Sentrifugejuicer

- QuickClean, rengjøres på under minuttet
- Kraftig motor på 1100 W
- XXL-rør; slipp å skjære opp grønnsakene

HR1921/20

Mer juice. Mindre arbeid. Nå med funksjonen FiberBoost!

FiberBoost - 50 % mer fiber

Da vi utviklet Philips Avance Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og den kraftige motoren lager juice av de hardeste ingrediensene - t.o.m. hele hele gulrotbunter. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber.

Fordeler

Velg hvor mye fruktkjøtt du vil ha i juice

- FiberBoost - for en kremaktig, fiberrik juice

QuickClean - Rengjøring på under minuttet

- Sil som er enkel å rengjøre
- Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene
- Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder

- Dryppstopp holder kjøkkenbenken ren

Fersk juice når du vil

- Kraftig motor på 1100 W
- XXL-materør (80 mm)
- Mer stillegående motor

PHILIPS

Funksjoner

Sil som er enkel å rengjøre



Takket være den polerte silen er det svært enkelt å vaske vekk rester med en kjøkkensvamp.

Kraftig motor på 1100 W

Den kraftige motoren på 1000 W lager juice av de hardeste ingrediensene uten problemer - t.o.m. hele rødbeter og bunter med gulrot. Denne råsftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor. Motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.

XXL-materør



Spar tid og lag juice raskere. Du trenger ikke lenger å skjære opp de fleste frukter og grønnsaker for å få dem til å passe i denne juicemaskinen. Bare sleng alt i XXL-materøret på 80 mm, og gled deg over litt ekstra næring hver eneste dag.

FiberBoost-teknologi



Med funksjonen FiberBoost kan du velge å lage en juice som inneholder mer fiber. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge en forfriskende, klar juice eller en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber. Denne funksjonen gjør det lettere å tilpasse juicen til hvert enkelt familiemedlems smak eller behov.

Mer stillegående motor



Denne råsftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.


Tilbehør

Inkludert

Mugge

Oppskriftshefte

Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene



Funksjonen PreClean gjør at du lett kan hurtigrengjøre sentrifugejuiceren mellom ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere som vil ha juice med forskjellige oppskrifter. Du heller bare et glass vann ned i røret og vrir på en knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i juicemaskinen som effektivt skyller bort uønskede fibrer på innsiden av lokket og gjør silen enklere å rengjøre.

Alt fruktkjøttet på ett sted



På grunn av den runde formen uten kriker og kroker samles restene opp i fruktkjøttbeholderen.

Dryppstopp



Dryppstopp hindrer at det drypper fra kranen rett etter juicing, noe som holder kjøkkenbenken ren. Tuten med dryppstopp er svært enkel å rengjøre, siden den kan tas løs og er laget av et materiale som kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Avance Collection

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Diameter på materør 80 millimeter
Vekt, inkl. emballasje 4,7 kg

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger 2
Produktfunksjoner Kan vaskes i oppvaskmaskin
Integrert ledningsoppbevaring
Sklisikre føtter
QuickClean

Utforming

Farge Metall

Overflate

Materiale, mugge SAN
Materiale i hoveddelen Metall

Service

To års verdensomspennende garanti Ja

Mål, emballasje

Høyde 33,00 cm
Bredde 32,00 cm
Dybde 55,00 cm
Nettovekt 4,54 kg
Bruttovekt 6,05 kg
EAN 08710103777366
Antallet produkter som følger med 1
Opprinnelsesland CN
Harmonisert systemkode 850940

Bærekraft

Emballasje > 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok 100 % resirkulert papir

Ytre eske

Lengde 56,30 cm
Bredde 34,90 cm
Høyde 33,80 cm
Bruttovekt 6,65 kg
EAN 18710103777363
Antall emballasjer 1

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for frukt-kjøttbeholder 2,1 L
Ledningslengde 1 m
Drift 1100 W
Spenning 220–240 V
Kanne, kapasitet 1 L

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H) 550 x 320 x 330 millimeter
Mål, produkt (L x B x H) 296 x 250 x 432 millimeter



data kan endres
2018, Desember 26

Version: 6.3.1
EAN: 08710103777366

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com