

PHILIPS

Odšťavňovač s volbou
hustoty vlákniny

Avance Collection

Technologie FiberBoost

System QuickClean

3l trubice XXL

1200 W



HR1922/20



Čerstvá šťáva s vlákninou, jak ji máte rádi Možnost získání až o 50 % více vlákniny

Technologie FiberBoost vám umožňuje vybrat si konzistenci podle svých představ. Stisknutím tlačítka si zvolíte buď čistou, osvěžující šťávu nebo krémovější verzi s až o 50 % větším množstvím vlákniny.

Vyberte si konzistenci šťávy podle svého vkusu

- Technologie FiberBoost s 50 % více vlákniny

Čištění zabere díky technologii QuickClean jen 1 minutu

- Snadno omyvatelné síto
- Pro rychlé předmytí stačí jen dovnitř nalít vodu
- Dužnina sama odpadne do sběrné nádoby
- Technologie Dripstop pro čistou kuchyňskou linku

Čerstvá šťáva vždy po ruce

- Plnicí trubice XXL (80 mm)
- Odšťavnění až 3 l najednou
- Výkonný 1200W motor
- Rychlé a snadné sestavení všech dílů
- Tišší



Přednosti

Technologie FiberBoost



Technologie FiberBoost vám umožňuje výběr preferované struktury šťávy. Pomocí tlačítka si zvolíte od osvěžující čiré šťávy po více krémovou šťávu s až o 50 % větším množstvím vlákniny. Unikátní kombinace chytrých konstantních rychlostí a konstrukce síta umožňuje mít ve vaší šťávě více nebo méně vlákniny. Každý si tak může vybrat podle své chuti.

Výkonný 1200W motor

Snadno odšťavňujte to nejtvrďší ovoce a zeleninu pomocí silného 1200W motoru.

Dužnina na jednom místě



Díky kulatému tvaru bez rohů a škvír odpadnou zbytky do nádoby na dužninu.

Plnicí trubice XXL



Šetříte čas a odšťavňujete rychleji. Většinu ovoce a zeleniny už nemusíte okrajovat, aby se vešla do odšťavňovače. Vhodte ji do 80mm plnicí trubice velikosti XXL a užijte si dávku živin každý den.

Snadno omyvatelné síto



Díky hladkému sítu je umývání od zbytků pomocí kuchyňské houbičky velmi snadné.

Dripstop



Integrovaný systém zabránění odkapávání vám umožňuje přestávku mezi odšťavňováním se zachováním kuchyňské linky bez poskvrny. Technologie pro zabránění odkapávání se jednoduše aktivuje otočením hubičky.

Odšťavnění až 3 l najednou

Můžete připravit až 3 litry šťávy najednou, aniž by bylo nutné vysypávat nádobu na dužninu.

Předčistění




Unikátní předčistovací funkce Philips vám umožňuje rychle opláchnout odšťavňovač mezi jednotlivými odšťavňováními nebo po nich. Když nalijete vodu do pěchovače, můžete v přístroji vytvořit vodní fontánu, která omyje nežádoucí vlákna.

Tišíší



Nový motor je tišíší a méně vibruje, což vede k tišíšímu odšťavňování

Rychlé a snadné sestavení



Odšťavňovač má důkladně promyšlený design, který vám umožní rychle a snadno sestavit všechny díly.



Ocenění IF DESIGN AWARD 2017

Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla udělena cena IF odborníky v oblasti designu. Každý rok pořádá sdružení iF International Forum Design GmbH jednu z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších světových soutěží v designu: iF DESIGN AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol výjimečného designu přijímá soutěž iF DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze 70 zemí každý rok.

Specifikace

Příslušenství

Včetně: Konvice, Receptář

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 2

Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky,
Integrovaný úložný prostor pro kabel,
Protiskluzové podložky, Systém Quickclean

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Kapacita nádoby na dužinu: 2,1 L

Délka kabelu: 1 m

Spotřeba: 1200 W

Napětí: 220–240 V

Kapacita džbánu: 1 L

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V):

550 x 320 x 330 mm

Rozměry výrobku (D x Š x V):

296 x 250 x 432 mm

Průměr plnicí trubice: 80 mm

Hmotnost včetně balení: 4,7 kg

Design

Barva: Metalický

Povrchová úprava

Materiál džbánu: Plastový

Materiál hlavního těla: Kov

