

PHILIPS

sokovnik

Avance Collection

Tehnologija FiberBoost

QuickClean

3 l, XXL otvor

1200 W



HR1922/20



Svježi sok s vlaknima koja volite

Odaberite do 50 % dodatnih vlakana

Tehnologija FiberBoost omogućava vam da odaberete željenu teksturu soka, pritiskom gumba birajući osvježavajući bistri sok ili kremastiji sok s do 50 % više vlakana.

Odaberite željenu teksturu soka

- Tehnologija FiberBoost donosi do 50 % više vlakana

Očistite u roku od 1 minute uz tehnologiju QuickClean

- Sito koje se jednostavno čisti
- Jednostavno ulijte vodu za brzo prethodno čišćenje
- Pulpa prirodno ide u jedan spremnik
- Zaustavljanje kapanja za čistu kuhinjsku površinu

Svježi sok kada poželite

- XXL otvor za umetanje (80 mm)
- Iscijedite do 3 l u jednom potezu
- Snažni motor od 1200 W
- Brzo i lako sastavljanje svih dijelova
- Tiši rad



Istaknute znač.

Tehnologija FiberBoost



Tehnologija FiberBoost omogućava vam da odaberete željenu teksturu soka, pritiskom gumba birajući osvježavajući bistri sok ili kremastiji sok s do 50 % više vlakana.

Jedinstvena kombinacija pametno kontroliranih konstantnih brzina i jedinstvenog dizajna sita omogućava izdvajanje više ili manje vlakana u sok, tako da svi mogu uživati u omiljenim okusima.

Snažni motor od 1200 W

Snažni motor od 1200 W omogućava jednostavno cijedenje i najtvrdog voća i povrća.

Pulpa na jednom mjestu



Zahvaljujući kružnom obliku bez kutova i proreza, ostaci se skupljaju u spremniku za pulpu.

Izuzetno velik otvor



Uštedite vrijeme i brže počnite cijediti sok. Većinu voća i povrća više ne morate rezati kako bi stalo u sokovnik. Samo sve ubacite u XXL otvor za umetanje od 80 mm i svaki dan uživajte u dodatnim nutrijentima.

Sito koje se jednostavno čisti



Zahvaljujući poliranom situ, vrlo je jednostavno ukloniti ostatke kuhinjskom spužvom.

Zaustavljanje kapanja




Integrirano zaustavljanje kapanja omogućuje vam da stanete između dvaju cijedenja te vašu radnu plohu održava potpuno čistom. Kako biste aktivirali zaustavljanje kapanja, jednostavno okrenite usnik.

Iscijedite do 3 l u jednom potezu

Možete napraviti do 3 l soka u jednom potezu bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.

Prethodno čišćenje



Jedinstvena funkcija za prethodno čišćenje tvrtke Philips omogućava brzo ispiranje sokovnika između pripreme različitih sokova ili nakon cijedenja. Izlivanjem vode na potiskivač možete stvoriti vodeni tok koji će isprati neželjene ostatke.

Tiši rad



Novi motor proizvodi manje buke i vibracija, zahvaljujući čemu je čitav postupak cijedenja soka tiši.

Brzo i lako sastavljanje



Sokovnik je pomno dizajniran te vam omogućava brzo i jednostavno sastavljanje svih dijelova.



IF – NAGRADA ZA DIZAJN PROIZVODA 2017.

Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Svake godine, iF International Forum Design GmbH organizira jedno od dizajnerskih natjecanja koje se najviše iščekuje i cijeni: iF DESIGN AWARD. Prepoznat kao simbol dizajnerske izvrsnosti diljem svijeta, iF DESIGN AWARD svake godine prima više od 5000 prijava iz 70 država.

Specifikacije

Dodatna oprema

U kompletu: Vrč, Knjižica s receptima

Država podrijetla

Država proizvodnje: Kina

Opće specifikacije

Broj postavki brzine: 2

Značajke proizvoda: Može se prati u perilici posuđa, Ugrađeno spremište za kabel, Noge koje se ne kliču, Quickclean

Servis

2-godišnje međunarodno jamstvo

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Tehnički podaci

Kapacitet spremnika za pulpu: 2.1 l

Duljina kabela: 1 m

Snaga: 1200 W

Napon: 220 – 240 V

Vrč velikog kapaciteta: 1 l

Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 550 x 320 x 330 mm

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 296 x 250 x

432 mm

Promjer otvora za umetanje: 80 mm

Masa zajedno s ambalažom: 4,7 kg

Dizajn

Boja: Metalna

Obrada

Materijal vrča: Plastika

Materijal glavnog kućišta: Metal

