

# PHILIPS

Sentrifugejuicer

Avance Collection

QuickClean: rengjøres på under minuttet

Kraftig motor på 1200 W

XXL-rør: slipp å skjære opp grønnsakene

1200 W



HR1922/20



## Frisk juice med så mye fiber som du liker FiberBoost - 50 % mer fiber

Nypresset juice er en enkel måte å legge til mer grønnsaker i kosten. Når vi tog fram Philips Avance Råsaftcentrifug var vårt fokus att göra det så enkelt som möjligt att juica. Råsaftcentrifugen har ett extra stort inmatningsrör som gör att du slipper förskära grönsakerna och den kraftfulla motorn gör juice av de hårdaste ingredienserna. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber.

### Velg hvor mye fruktkjøtt du vil ha i juicen

- FiberBoost - for en kremaktig, fiberrik juice

### QuickClean - rengjøres på under minuttet

- Sil som er kjempelett å rengjøre
- Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene
- Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder
- Dryppstopp holder kjøkkenbenken ren

### Fersk juice når du vil

- Takket være XXL-materør slipper du å skjære opp ingrediensene
- Lag opptil 3 liter juice om gangen
- Kraftig motor på 1200 W
- Rask og enkel montering av alle deler
- Mer stillegående motor



# Høydepunkter

## FiberBoost-teknologi



Med funksjonen FiberBoost kan du velge å lage en juice som inneholder mer fiber. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge en forfriskende, klar juice eller en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber. Denne funksjonen gjør det lettere å tilpasse juicen til hvert enkelt familiemedlems smak eller behov.

## Kraftig motor på 1200 W

Lag juice av selv de hardeste fruktene og grønnsakene ved hjelp av den kraftige motoren på 1200 W. Denne råsaftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.

## Alt fruktkjøttet på ett sted



Alt fruktkjøttet samles i fruktkjøttbeholderen på denne juicemaskinen fra Philips. Du trenger ikke fjerne overflødig fruktkjøtt fra andre deler inne i maskinen, f.eks. lokket.

## XXL-materør



Du trenger ikke dele opp eller skrelle frukten eller grønnsakene. Til og med hele epler går ned i materøret

## Sil som er enkel å rengjøre



Sentrifugejuicerens sil har en helt glatt overflate, så du enkelt kan fjerne rester med en kjøkkensvamp uten å måtte skrubbe med oppvaskbørsten

## Dryppstopp



Dryppstopp hindrer at det drypper fra kranen rett etter juicing, noe som holder kjøkkenbenken ren. Tuten med dryppstopp er svært enkel å rengjøre, siden den kan tas løs og er laget av et materiale som kan vaskes i oppvaskmaskinen.

## Lag opptil 3 liter juice om gangen

Du kan lage opptil 3 liter juice om gangen uten at du trenger å tømme fruktkjøttbeholderen.

## Hurtigrengjør sentrifugejuiceren



Funksjonen PreClean gjør at du lett kan hurtigrengjøre sentrifugejuiceren mellom ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere som vil ha juice med forskjellige oppskrifter. Du heller bare et glass vann ned i røret og vrir på en knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i juicemaskinen som effektivt skyller bort uønskede fibrer på innsiden av lokket og gjør silen enklere å rengjøre.

## Mer stillegående motor



Denne råsaftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.



## iF-DESIGNPRISEN 2017

iF-prisbelønte produkter og prosjekter, konsepter og mer, valgt av de mest kjente navnene innen design. Hvert år organiserer iF International Forum Design GmbH en av verdens mest populære og verdsette designkonkurranser: iF DESIGNPRISEN. Over 5000 bidrag fra 70 land sendes inn til iF DESIGNPRISEN hvert år, så den er et symbol på utmerket design over hele verden.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

**Inkludert:** Mugge, Oppskriftshefte

## Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

## Generelle spesifikasjoner

**Antall hastighetsinnstillinger:** 2

**Produktfunksjoner:** Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integreert ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter, QuickClean

## Service

To års verdensomspennende garanti

## Bærekraftighet

**Emballasje:** > 90 % resirkulerte materialer

**Brakerhåndbok:** 100 % resirkulert papir

## Tekniske spesifikasjoner

**Kapasitet for fruktkjøttbeholder:** 2,1 L

**Ledningslengde:** 1 m

**Drift:** 1200 W

**Spenning:** 220–240 V

**Kapasitet mugge:** 1 L

## Mål og vekt

**Emballasjens mål (L x B x H):**

550 x 320 x 330 millimeter

**Mål, produkt (L x B x H):**

296 x 250 x 432 millimeter

**Diameter på materør:** 80 millimeter

**Vekt, inkl. emballasje:** 4,7 kg

## Utforming

**Farge:** Metallisk

## Overflate

**Materiale, mugge:** Plast

**Materiale i hoveddelen:** Metall

