

PHILIPS

Sokowirówka

Avance Collection

Technologia FiberBoost

QuickClean

3 l, otwór w rozmiarze XXL

1200 W



HR1922/20



Świeży sok z miąższem, który lubisz

Wybierz do 50% dodatkowego miąższu

Technologia FiberBoost pozwala wybrać konsystencję soku za pomocą przycisku — od orzeźwiającego, klarownego soku po bardziej kremowy z zawartością miąższu większą nawet o 50%.

Wybierz konsystencję soku

- Technologia FiberBoost — do 50% dodatkowego miąższu

Czyszczenie w ciągu 1 minuty dzięki technologii QuickClean

- Łatwe w czyszczeniu sitko
- Wlej wodę, aby szybko wykonać czyszczenie wstępne
- Miąższ naturalnie trafia do jednego pojemnika
- Blokada kapania zapewniająca czysty blat kuchenny

Wygodny sposób na świeży sok

- Otwór na produkty w rozmiarze XXL (80 mm)
- Wyciśnij do 3 litrów za jednym razem
- Silnik o dużej mocy 1200 W
- Szybki i łatwy montaż wszystkich części
- Cichsze działanie



Zalety

Technologia FiberBoost



Technologia FiberBoost pozwala wybrać konsystencję soku za pomocą przycisku — od orzeźwiającego, klarownego soku po bardziej kremowy z zawartością miąższu większą nawet o 50%. Unikalne połączenie inteligentnego sterowania stałymi prędkościami z wyjątkową konstrukcją sitka umożliwia uzyskanie większej lub mniejszej ilości miąższu w soku, dzięki czemu każdy może cieszyć się sokiem przygotowanym tak, jak lubi.

Silnik o dużej mocy 1200 W

Wyciskaj sok z najtwardszych owoców i warzyw bez wysiłku dzięki silnikowi o dużej mocy 1200 W.

Miąższ w jednym miejscu



Dzięki okrągłemu kształtowi bez zakamarków resztki gromadzą się w pojemniku na miąższ.

Bardzo duży otwór na produkty



Teraz możesz zaoszczędzić czas i szybciej wycisnąć soki — większość warzyw i owoców zmieści się w urządzeniu bez potrzeby krojenia. Wystarczy umieścić je w bardzo

dużym otworze na produkty (80 mm) i można każdego dnia rozkoszować się pożywnym napojem!

Łatwe w czyszczeniu sitko



Dzięki polerowanej powierzchni sitka można bardzo łatwo usunąć resztki za pomocą gąbki kuchennej.

Blokada kapania




Zintegrowana blokada kapania pozwala przerwać wyciskanie soku i utrzymać blat w czystości. Aby uruchomić blokadę, wystarczy obrócić dziobek.

Wyciśnij do 3 litrów za jednym razem

Możesz uzyskać do 3 litrów soku za jednym razem bez konieczności opróżniania pojemnika na miąższ.

Wstępne czyszczenie



Opracowana przez firmę Philips wyjątkowa funkcja wstępnego czyszczenia pozwala na szybkie wypłukanie sokowirówki pomiędzy wyciskaniem różnych soków lub po zakończeniu wyciskania. Wlewanie wody do


urządzenia za pomocą popychacza powoduje powstawanie swego rodzaju fontanny usuwającej wszelkie pozostałości.

Cichsze działanie



Nowy silnik ma niższy poziom hałasu i drgań, dzięki czemu zapewnia cichą pracę sokowirówki.

Szybkie i łatwe składanie



Przemysłana konstrukcja sokowirówki pozwala na szybki i łatwy montaż wszystkich części.



NAGRODA IF DESIGN AWARD 2017

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i koncepcje wybierane przez czołowe postacie w dziedzinie wzornictwa. Każdego roku iF International Forum Design GmbH organizuje jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa — iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym świecie jest uznawany za swoisty symbol doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do organizatorów napływa ponad 5 tysięcy zgłoszeń z około 70 krajów.

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Dzbaneł, Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 2

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe, QuickClean

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na miąższ: 2,1 L

Długość przewodu: 1 m

Moc: 1200 W

Napięcie: 220–240 V

Pojemny dzbanek: 1 L

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

550 x 320 x 330 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

296 x 250 x 432 mm

Średnica otworu na produkty: 80 mm

Waga wraz z opakowaniem: 4,7 kg

Wzornictwo

Kolor: Metaliczny

Wykończenie

Materiał dzbanka: Plastik

Materiał korpusu: Metal

