

# PHILIPS

## Espremedor

### Avance Collection

Tecnologia FiberBoost

QuickClean

3 L, tubo XXL

1200 W



HR1922/20



## Sumo fresco com as fibras que desejar Escolha até 50% de fibras extra

A tecnologia FiberBoost permite-lhe seleccionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, selecciona um sumo sem polpa ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra.

### Selecione a textura de sumo que prefere

- Tecnologia FiberBoost com até 50% de fibras extra

### Limpo em 1 minuto com tecnologia QuickClean

- Coador fácil de limpar
- Basta adicionar água para uma pré-limpeza rápida
- A polpa cai naturalmente para um recipiente
- Antipingos para uma bancada de cozinha limpa

### Sumo fresco à sua disposição

- Tubo de alimentos XXL (80 mm)
- Até 3 L de uma só vez
- Motor potente de 1200 W
- Montagem rápida e fácil de todas as peças
- Mais silencioso



# Destques

## Tecnologia FiberBoost



A tecnologia FiberBoost permite-lhe seleccionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, selecciona um sumo sem polpa refrescante ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra. A combinação exclusiva de velocidades constantes de controlo inteligente com um design de coador exclusivo permite obter mais ou menos fibras no seu sumo, para que todos possam desfrutar da textura favorita.

## Motor potente de 1200 W

Extraia sumo das frutas e dos legumes mais difíceis sem esforço com o potente motor de 1200 W.

## Toda a polpa num só local



Graças ao seu formato redondo sem cantos escondidos, os resíduos são recolhidos no recipiente para polpa.

## Tubo de alimentos XXL



Poupe tempo e comece a fazer sumos mais rapidamente. Já não precisa de cortar a maior parte das frutas e legumes para caberem neste

esprededor, basta introduzir tudo no tubo de alimentos XXL de 80 mm e desfrutar de uma injeção de nutrientes todos os dias.

## Coador fácil de limpar



Graças ao coador polido, é muito fácil eliminar os resíduos com uma esponja de cozinha.

## Dripstop




O sistema antipingos integrado permite-lhe efectuar uma pausa entre sessões de extracção, mantendo a sua bancada imaculada. Para activar o sistema antipingos, basta rodar o bico.

## Até 3 L de uma só vez

Pode fazer até 3 L de sumo de uma só vez, sem precisar de esvaziar o recipiente para a polpa.

## Pré-limpeza



Função de pré-limpeza exclusiva da Philips permite-lhe enxaguar rapidamente o seu esprededor quando muda para outros sumos

ou depois de terminar a extracção. Ao verter água para o calcador, está a criar uma fonte de água que enxagua os resíduos indesejados.

## Mais silencioso



O novo motor possui níveis inferiores de ruído e vibração que tornam a experiência geral de extracção mais silenciosa.

## Montagem rápida e fácil



O esprededor tem um design intuitivo que lhe permite montar todas as peças de forma rápida e fácil.



## IF DESIGN AWARD 2017

Produtos e projectos, conceitos e muito mais galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD, seleccionados pelos grandes nomes do design. Todos os anos, a iF International Forum Design GmbH organiza uma das competições de design mais famosas e valorizadas em todo o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido como um símbolo da excelência de design em todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe todos os anos mais de 5000 participações de 70 países.

# Especificações

## Acessórios

Incluído: Jarro, Folheto de receitas

## País de origem

Fabricada na: China

## Especificações gerais

Número de regulações de velocidade: 2

Características do produto: Laváveis na máquina de lavar a loiça, Compartimento do fio integrado, Suporte antideslize, QuickClean

## Assistência

2 anos de garantia mundial

## Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

## Especificações técnicas

Capacidade do recipiente para a polpa: 2,1 L

Comprimento do cabo de alimentação: 1 m

Potência: 1200 W

Voltagem: 220-240 V

Capacidade do jarro: 1 L

## Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA): 550 x 320 x 330 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 296 x 250 x

432 mm

Diâmetro do tubo dos alimentos: 80 mm

Peso incluindo a embalagem: 4,7 kg

## Design

Cor: Metálica

## Acabamento

Material do jarro: Plástico

Material da estrutura principal: Metal

