



#### Sentrifugejuicer

- QuickClean: rengjøres på under minuttet
- Kraftig motor på 1200 W
- XXL-rør: slipp å skjære opp grønnsakene
- 1200 W

HR1922/20

## Frisk juice med så mye fiber som du liker

FiberBoost - 50 % mer fiber

Nypresset juice er en enkel måte å legge til mer grønnsaker i kosten. Når vi tog fram Philips Avance Råsaftcentrifug var vårt fokus att göra det så enkelt som möjligt att juica. Råsaftcentrifugen har ett extra stort inmatningsrör som gör att du slipper förskära grönsakerna och den kraftfulla motorn gör juice av de hårdaste ingredienserna. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber.

#### Fordeler

Velg hvor mye fruktkjøtt du vil ha i juice

- FiberBoost - for en kremaktig, fiberrik juice

QuickClean - rengjøres på under minuttet

- Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder
- Sil som er kjempelett å rengjøre
- Dryppstopp holder kjøkkenbenken ren
- Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene

Fersk juice når du vil

- Kraftig motor på 1200 W
- Takket være XXL-materør slipper du å skjære opp ingrediensene
- Lag opptil 3 liter juice om gangen
- Mer stillegående motor
- Rask og enkel montering av alle deler

**PHILIPS**

## Funksjoner

### FiberBoost-teknologi



Med funksjonen FiberBoost kan du velge å lage en juice som inneholder mer fiber. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge en forfriskende, klar juice eller en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber. Denne funksjonen gjør det lettere å tilpasse juicen til hvert enkelt familiemedlems smak eller behov.

### Kraftig motor på 1200 W

Lag juice av selv de hardeste fruktene og grønnsakene ved hjelp av den kraftige motoren på 1200 W. Denne råsftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.

### Alt fruktkjøttet på ett sted



Alt fruktkjøttet samles i fruktkjøttbeholderen på denne juicemaskinen fra Philips. Du trenger ikke fjerne overflødig fruktkjøtt fra andre deler inne i maskinen, f.eks. lokket.

### XXL-materør



Du trenger ikke dele opp eller skrelle frukten eller grønnsakene. Til og med hele epler går ned i materøret

### Sil som er enkel å rengjøre



Sentrifugejuicerens sil har en helt glatt overflate, så du enkelt kan fjerne rester med en kjøkkensvamp uten å måtte skrubbe med oppvaskbørsten

### Dryppstopp




Dryppstopp hindrer at det drypper fra kranen rett etter juicing, noe som holder kjøkkenbenken ren. Tuten med dryppstopp er svært enkel å rengjøre, siden den kan tas løs og er laget av et materiale som kan vaskes i oppvaskmaskinen.

### Lag opptil 3 liter juice om gangen

Du kan lage opptil 3 liter juice om gangen uten at du trenger å tømme fruktkjøttbeholderen.

### Hurtigrengjør sentrifugejuiceren



Funksjonen PreClean gjør at du lett kan hurtigrengjøre sentrifugejuiceren mellom ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere som vil ha juice med forskjellige oppskrifter. Du heller bare et glass vann ned i røret og vrir på en knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i juicemaskinen som effektivt skyller bort uønskede fibrer på innsiden av lokket og gjør silen enklere å rengjøre.

### Mer stillegående motor



Denne råsftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.

### Rask og enkel montering



Juiceren har en gjennomtenkt design som gjør at du kan sette sammen alle delene på en rask og enkel måte.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Tilbehør

Inkludert

Mugge  
Oppskriftshefte

### Opprinnelsesland

Produsert i

Kina

## Avance Collection

### Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger	2
Produktfunksjoner	Kan vaskes i oppvaskmaskin Integrert ledningsoppbevaring Sklisikre føtter QuickClean

### Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

### Bærekraftighet

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

### Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for frukt- kjøttbeholder	2,1 L
Ledningslengde	1 m
Drift	1200 W
Spenning	220–240 V
Kapasitet mugge	1 L

### Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H)	550 x 320 x 330 millimeter
Mål, produkt (L x B x H)	296 x 250 x 432 millimeter
Diameter på materør	80 millimeter
Vekt, inkl. emballasje	4,7 kg

### Utforming

Farge	Metallisk
-------	-----------

### Overflate

Materiale, mugge	Plast
Materiale i hoveddelen	Metall

### Mål, emballasje

Høyde	33,00 cm
Bredde	32,00 cm
Dybde	55,00 cm
Nettovekt	4,54 kg
Bruttovekt	6,05 kg
EAN	08710103777380
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert system- kode	850940

### Ytre eske

Lengde	56,30 cm
Bredde	34,90 cm
Høyde	33,80 cm
Bruttovekt	6,65 kg
EAN	18710103777387
Antall emballasjer	1



data kan endres  
2017, November 9

Version: 4.5.1  
EAN: 08710103777380

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)