

PHILIPS

螺旋压榨式原汁机 —
破壁机

Avance Collection

破壁微榨技术


金属玫瑰色

LED 反馈

额外滤网



HR1932/30



将营养释放到杯中

破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分

飞利浦破壁微榨技术旨在破除蔬果的细胞壁，榨取营养美味。可用于制作营养丰富的纯天然果汁冰沙，冲洗全部部件只需 1 分钟。

榨取水果和蔬菜中的全部营养

- 破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分
- 用天然原料制作成冰沙尽情享受，而无需担心摄入过多热量
- 将所有喜爱的水果榨汁，包括香蕉和芒果
- 将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

可以彻底冲洗的榨汁机

- 轻松拆卸，一冲即净，无需任何厨具
- 无滤网设计，1 分钟完成清洁
- 防滴漏功能，保持台面洁净
- LED 指示灯提供重新装配反馈

体贴设计，专为您的厨房而打造

- 纤巧的榨汁机配有全集成部件
- 果蔬汁直接进入玻璃杯
- 随附丰富有趣的调配手册
- 果渣储藏罐可存放可拆卸部件

产品亮点

破壁微榨技术



水果和蔬菜具有数千个包含汁液、维生素和其他重要营养的细胞。飞利浦破壁微榨技术旨在打开细胞，榨取您喜爱的原料中的营养美味，帮助您将多达 90%* 的水果榨入杯中，而丝毫不会浪费。

从软质水果到硬质蔬菜



制作美味健康的软质水果汁和硬质蔬菜汁。您可以将所有喜爱的原料一起榨汁，用本产品甚至可以对那些通常难以榨汁的特殊淀粉原料进行榨汁，如香蕉和芒果。

叶子、蔬菜和坚果



叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。

天然冰沙

专门设计的附件让您可以制作纯天然冰沙。有了此附件，您可以将冷冻水果制作成口感细滑的甜品尽情享用，而无需担心摄入过多热量。

1 分钟快速清洁



这款榨汁机采用轻松拆卸设计并配有无边部件，仅用自来水便可以快速清洁。因为部件没有锐边，可方便冲掉蔬菜的纤维或颗粒。

无滤网设计



无滤网设计去掉了多余部件，让汁液可以通过过滤器无缝流入杯中，轻松清洁，无需任何刷子。

防滴漏功能



完全集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，保持台面清洁。只需推动榨汁出口底部，汁液即可停止流出，不会弄湿手指。

LED 反馈



LED 指示灯可在操作该榨汁机时提供反馈。重新装配后，您会知道产品何时准备好再次榨汁或是否仍需使部件正确就位。时刻为您的安全着想。

纤巧设计



11 厘米宽的优化设计使您可以将榨汁机始终放在台面上，随时可以榨汁。完全集成式设计，存放及使用占用很小的工作空间，榨汁时无需任何外部隔间。

果蔬汁直接入杯



榨出的果蔬汁直接入杯，您可以根据家庭成员的口味量身定制每杯饮料，避免使用和清洁多余的部件，保持台面洁净。

创意菜谱



甄选食谱和原料是榨汁体验中的重要环节。本手册中提供了 40 种丰富有趣的食谱，为您提供指导，帮助您获得这些食谱的健康益处。

规格

附件

随附: 过滤网, 壶, 美味食谱

普通参数

产品功能: 可放心用洗碗机清洗, 防滑底座, 开/关按键, 安全锁, 快速清洁

设计

颜色: 金属玫瑰色

表面处理

附件材料: 金属安全锁

材料杯: 塑料

机身材料: 塑料

果渣容器材料: 塑料

服务

2 年全球保修

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

技术规格

搅拌杯容量: 1 升

蔬果盛载盆: 1 升

电线长度: 1 米

频率: 50-60 赫兹

功率: 200 瓦

电压: 220-240 伏

原产地

原产地: 中国

