

# PHILIPS

Odšťavňovač s technologií  
MicroMasticating

Avance Collection

Až 90% extrakce

Rychlé očištění, za 60 sekund

Tenký design



HR1945/80



## Naplňte si sklenici skvělou chutí a vůní

Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %\* z objemu ovoce

Inovativní technologie MicroMasticating od společnosti Philips je navržena tak, aby rozevřela buněčné komory ovoce a zeleniny a vymáčkala z nich maximum. Nyní s kratší dobou přípravy díky velké plnicí trubici. Po odšťavňování lze všechny díly umýt opláchnutím.

### Vymáčkejte si všechnu chuť a vůni z ovoce a zeleniny

- Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %\* z objemu ovoce
- Vymáčkejte šťávu ze všeho, co máte rádi, včetně banánů a manga
- Přidejte do svého nápoje i listovou zeleninu a ořechy
- Funkce předčištění umožňuje získat i poslední kapku šťávy

### Konečně odšťavňovač, který se snadno umývá

- Méně příprav díky 2x větší plnicí trubici
- Snadno odnímatelné části, možnost čištění bez pomoci kuchyňského náčiní
- Jedinečná konstrukce bez síta umožňující čištění pod 1 minutu
- Díky inovativnímu systému zabraňujícímu odkapávání zůstane vaše kuchyňská linka čistá

### Důmyslně navrženo pro vaši kuchyni

- Tenký design s plně integrovanými součástmi
- Odšťavňujte přímo do sklenice
- Obsahuje knihu inspirujících receptů
- Odnímatelné součásti lze skladovat v nádobě na dužninu

# Přednosti

## Technologie MicroMasticating



V ovoci a zelenině jsou tisíce buněk obsahujících šťávu, vitamíny a další důležité živiny. Inovativní technologie MicroMasticating společnosti Philips vymačkává z buněk vašich oblíbených surovin maximum složek, takže až 90 %\* z objemu ovoce skončí ve vaší sklenici, a ne v odpadu.

## Od měkkého ovoce po tvrdou zeleninu



Vyrobte si výbornou zdravou šťávu z měkkého ovoce i z tvrdé zeleniny. Můžete si připravit všechny své oblíbené kombinace a použít tento výrobek i pro suroviny s vyšším obsahem škrubu, které je jinak velmi obtížné odšťavnit, jako jsou například banány nebo mango.</p>
</div>

## Listová zelenina a ořechy

Listová zelenina obsahuje hodně vlákniny, takže je výbornou surovinou na výrobu zdravých šťáv a klidně ji můžete v odšťavňovači zpracovat. Mladá pšenice, špenát a mnohé další suroviny mohou být díky technologii MicroMasticating každodenní součástí vašeho džusu, která významně podporuje zdraví. Můžete dokonce použít i určité druhy ořechů a připravit si např. mandlové mléko z mandlí.

## Funkce předčištění

Funkce předčištění je speciální program, díky němuž z odšťavňovače získáte i poslední kapku šťávy, čímž se zároveň vyčistí vnitřek výrobku. To vám pomůže, abyste z ovoce a zeleniny dostali to nejlepší a vaše vzácná šťáva neskončila při procesu čištění v odpadu.

## QuickClean – čištění za 1 minutu

Díky snadno odnímatelným částem bez okrajů je možné odšťavňovač rychle umýt pouze za použití vody z kohoutku. Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje žádné ostré kraje, lze vlákna či částičky surovin vypláchnout během pár vteřin.

## Konstrukce bez síta

Jedinečná konstrukce bez síta umožňuje, aby šťáva tekla do sklenice bez problému skrz filtr, který zachytí všechny nežádoucí části. Výrobek lze snadno vyčistit i bez použití kartáče.

## Inovativní systém zabraňující odkapávání

Plně integrovaný systém zabraňující odkapávání vám umožní udělat si pauzu mezi jednotlivými momenty, kdy budete odšťavňovat, a udržet vaši kuchyňskou linku stále zcela čistou. Stačí stisknout spodek výpustního otvoru pro šťávu a proud se zastaví, aniž byste si namočili prsty.

## Tenký design

Díky optimalizovanému designu o šířce 11 cm může být odšťavňovač stále na vaší kuchyňské lince, připravený začít kdykoli vyrábět šťávu. Při skladování i užívání zabere jen velmi málo místa, jelikož je plně integrovaný, takže při odšťavňování nebudete potřebovat žádný prostor navíc.

## Přímo do sklenice

Odšťavňování přímo do sklenice vám umožní, abyste každý nápoj připravili podle toho, na co má vaše rodina chuť. Nebudete také muset zbytečně čistit žádné součásti a vaše kuchyňská linka bude dokonale čistá.

## Ocenění IF DESIGN AWARD

Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla udělena cena IF odborníky v oblasti designu. Každý rok pořádá sdružení iF International Forum Design GmbH jednu z nejocetňovanějších a nejoslavovanějších světových soutěží v designu: iF DESIGN AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol výjimečného designu přijímá soutěž iF DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze 70 zemí každý rok.

# Specifikace

## Příslušenství

Včetně: Konvice, Receptář

## Země původu

Vyrobeno v: Číně

## Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Protiskluzové podložky, Vypínač, Bezpečnostní zámek, Systém Quickclean

## Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

## Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů  
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

## Technické údaje

Kapacita nádoby: 1 L  
Kapacita nádoby na dužinu: 1 L  
Délka kabelu: 1 m  
Frekvence: 50–60 Hz  
Spotřeba: 200 W  
Napětí: 220–240 V

## Design

Barva: Šedobílá

## Povrchová úprava

Materiál příslušenství: Kovový bezpečnostní zámek  
Materiál nádoby: Plast  
Materiál hlavního těla: Plast  
Nádoba na odpad: Plast

